

HITEC LINE



Durchsichtiger Sichtschutz

INKLUSIVE

HITEC LINE



INKLUSIVE

HITEC LINE



INKLUSIVE

UT 5760 B Trennschleifer

- Kälteisoliertes Gehäuse für mehr Bedienungskomfort
- Sicherheitsbetriebshebel gegen unbeabsichtigtes Anlaufen, Baulänge 175 mm
- Trennscheibe 75 x 10 mm
- Heckauspuff leitet Abluft weg von der Arbeitsstelle, 360° drehbarer Luftanschluß
- Leerlaufdrehzahl: 20.000 min⁻¹**

- Comfort grip for greater handling comfort
- Safety throttle to prevent from unintended start-up, length 175 mm
- Cutting disc size: 75 x 10 mm
- Max. Speed: 20.000 min⁻¹**

UT 5710 Stabschleifer

- Kälteisoliertes Gehäuse für mehr Bedienungskomfort
- Sicherheitsbetriebshebel gegen unbeabsichtigtes Anlaufen, Baulänge 170 mm
- Heckauspuff vermeidet Aufwirbeln von Staub- und Schleifpartikeln
- Spannzange 6 mm Ø
- Leerlaufdrehzahl: 20.000 min⁻¹**

- Comfort grip for greater handling comfort
- Safety throttle to prevent from unintended start-up, length 170 mm
- Rear exhaust
- Collet size 6 mm
- Max. Speed: 20.000 min⁻¹**

UT 5715 Winkelschleifer

- 90° Winkelschleifer mit Sicherheitsbetriebshebel gegen unbeabsichtigtes Anlaufen
- Kälteisoliertes Gehäuse für mehr Bedienungskomfort
- Seitliche Ablufführung vermeidet Aufwirbeln von Staub- und Schleifpartikeln, 360° drehbar
- Spannzange 6 mm Ø
- Leerlaufdrehzahl: 20.000 min⁻¹**

- 90° angle die grinder with comfort grip for greater handling comfort
- Safety throttle
- Rear exhaust, 360° swivel airinlet
- Collet size 6 mm
- Max. Speed: 20.000 min⁻¹**

NEUE AUSFÜHRUNG

HITEC LINE



INKLUSIVE

Speed Control

UT 8788 C Vib.-Exzentrerschleifer

- Kälteisolierter Handgriff
- 150 mm Ø Schleifteller für Schleifscheiben mit Kletttaftung
- Regulierbarer Exzenterhub** bis 5 mm, optimal für groben und feinen Schliff
- Leerlaufdrehzahl: 10.000 min⁻¹**

- Dual action orbital sander for fast removal as well as fine finishing
- 150 mm (6") velcro pad
- Regulator**, 5 mm eccentric cam stroke
- Max. Speed: 10.000 min⁻¹**

Zubehör für Schleifgeräte (Seite 64/65)

Accessories for Grinders (page 64/65)



Trennsatz

Spannzange

Stützteller

Schleifstifte

Borstenschleifscheiben

Technische Details

Technical Details



Modell / Model	Art.-Nr.	min ⁻¹	kw	mm Ø	mm	kg	l/s	Zoll	m/s ²	dB (A)
UT 5760 B	92 021	20.000	0,3	6	175	0,7	3,0	R 1/4	< 2,5	84,0
UT 5710	92 000	20.000	0,3	6	170	0,6	2,0	R 1/4	< 2,5	86,0
UT 5715	92 020	20.000	0,3	6	165	0,5	2,3	R 1/4	< 2,5	86,0
UT 8788 C	92 213	10.000	weitere Details siehe Seite 35			1,8	2,5	R 1/4	< 2,5	85,0