

fetra diable pour bouteilles

force 100 kg, pour 1x20/50 l
bouteilles, protection de la charge
avec porte-bouteille avec chaîne
de sécurité, châssis avec finition
époxy résistante aux chocs et aux
rayures en RAL5007 bleu brillant,
roues avec bandage air

Numéro d'article: 118577



fetra
Transportgeräte



10
YEARS
WARRANTY

fetra Diabale pour bouteilles



Force 100 kg

diable pour bouteilles

- force 100 kg
- pour 1x20/50 l bouteilles
- hauteur x largeur 1240 x 510 mm
- convient pour bouteilles de Ø 229 mm
- protection de la charge avec porte-bouteille avec chaîne de sécurité
- structure en acier (soudé)
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
- avec poignées de sécurité en plastique haute résistance
- roues avec bandage air
- Ø de roue 260 mm
- moyeu avec roulement à rouleaux
- 10 années de garantie

appareil de manutention	diabre de manutention	roulement	roulement à rouleaux
type de diabre de manutention	diabre pour bouteilles	Ø de roue	260 mm
charge	100 kg	poignée de sécurité	oui
capacité	1x20/50 l	protection de la charge	porte-bouteille avec chaîne de sécurité
pour Ø de bouteille	229 mm	hauteur	1240 mm
matériau	acier	largeur	510 mm
matériau de finition	soudé	surface	finition peinture époxy
rabattable	non	couleur	bleu brillant // RAL5007
patins pour escaliers	non	garantie	10 années
pneumatique	air	Poids	9 kg
matériau de jante	tôle d'acier		

Accessoires

119195		roue, diamètre x largeur 260 x 85 mm, avec bandage polyuréthane, supplément de prix par diabre (kit 4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal
119197		roue, diamètre x largeur 260 x 85 mm, avec bandage polyuréthane, supplément de prix par diabre (paire, 2 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal