

Produktinformation

99 14 300

Kraft-Monierzange

Hochübersetzt

DIN ISO 9242



- 25 % Kraftersparnis im Vergleich mit herkömmlichen, gleich großen Monierzangen
- Auch zum Binden tiefliegender Eisen durch ihre besonders schlanke Form
- Zum Fixieren von Moniereisen mit Bindedraht von der Rolle
- Verdrillen und Abschneiden des Drahts in einem Arbeitsgang
- Hoch übersetztes Gelenk, dadurch belastungsarmes Arbeiten auch bei Verwendung dickerer Bindedrähte
- Entlastung von Sehnen und Muskulatur durch starke Dämpfung des Schnittschlags nach Durchtrennen des Bindedrahtes
- Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidhärte ca. 61 HRC
- Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet

Allgemein

Artikel-Nr.	99 14 300
EAN	4003773028116
Zange	glanzverzinkt
Gewicht	499 g
Abmessungen	300 x 48 x 23 mm
Norm	DIN ISO 9242
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute

Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)	Ø 2,0 mm
Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser)	Ø 3,8 mm
Kopfbreite (W3)	25,0 mm

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

