

## Lacont

### armoire pour produits toxique/dangereux storeLAB CS ECO 950

Convient pour substances dangereuses pour l'eau, irritantes et toxiques, hauteur x largeur x profondeur 1950 x 950 x 500 mm, 3 niveaux avec tablette de rétention anti-basculante, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL1018 jaune zinc

storeLAB



Numéro d'article: 144726



### Lacont Armoire pour laboratoire et pour produits dangereux storeLAB CS ECO 950

armoire pour produits toxique/dangereux

- pour stockage dans l'atelier de travail
- Convient pour substances dangereuses pour l'eau, irritantes et toxiques
- pas protégé contre les incendies
- hauteur x largeur x profondeur 1950 x 950 x 500 mm
- hauteur x largeur x profondeur intérieures 1903 x 910 x 440 mm
- structure en acier
- double porte battante avec perforation décorative



- verrouillage sûr avec serrure à cylindre
- 3 niveaux avec tablette de rétention anti-basculante
- force par plateau 50 kg
- Réglable au pas de 25 mm
- volume de rétention du bac de rétention 20 l
- volume de rétention du bac de rétention 30 l
- ventilation et purge avec ventilation naturelle forcée par les grilles d'aération
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL1018 jaune zinc
- niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion
- répond aux exigences TRGS 514 / TRGS 526
- satisfait aux exigences DGUV



## Détails techniques

type de meuble	armoire	tablette de rétention	oui
type de stockage de produits dan	armoire	volume de rétention de la tablet	30 l
type d'armoire	armoire pour produits dangereux	ventilation et purge armoire	ventilation naturelle forcée
lieu de stockage	dans l'atelier de travail	matériau	acier
considération comme matière dang	substances dangereuses pour l'eau, irritantes et toxiques	couleur du corps	gris clair // RAL7035
coupe-feu	pas protégé contre les incendies	couleur de la face avant	jaune zinc // RAL1018
hauteur	1950 mm	surface de corps	finition peinture époxy
largeur	950 mm	surface de face avant	finition peinture époxy
profondeur	500 mm	surface de tablette	galvanisé
hauteur intérieure	1903 mm	verrouillable	oui
largeur intérieure	910 mm	système de fermeture	serrure à cylindre
profondeur intérieure	440 mm	type de porte	double porte battante avec ventilation
équipement armoire	tablettes	entreposage	vertical
nombre de tablettes/niveaux	3 pièce	certification ASR	marquage selon ASR A1.3
type de soubassement	tablette de rétention anti-basculante	certification DGUV	satisfait aux exigences DGUV
volume de rétention des tablette	20 l	certification TRbF	exploitation conf. à TRbF 20-L
charge tablette	50 kg	certification TRSG	répond aux exigences TRGS 514 / TRGS 526
tablette réglable au pas	25 mm	Poids	74 kg

## Accessoires

144729		tablette de rétention pour armoire pour produits toxique/dangereux, pour larg. armoire 950 mm, en acier galvanisé à chaud
149137		embout d'adaptation pour système de circulation d'air avec filtre pour armoire pour produits toxique/dangereux, hauteur x largeur x profondeur 210 x 310 x 510 mm

## Cela s'adapte aussi ...

200237		station lave-yeux, kit comprenant : 1 x 500 ml solution saline et 1 x 200 ml solution pH neutre, miroir
200803		Tablette de rétention fixe, volume de rétention 1000 l, hauteur x largeur x profondeur 425 x 3280 x 1300 mm, avec caillebotis en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
221116		gants de protection, en nitrile en vert, doublé et profilé, taille 8
221369		lunettes de protection, niveau de protection EN 166, vitres en polycarbonate avec revêtement antibuée/antirayures, teinté, avec filtre UV, équipement : extrémités de cintré souples
504444		sacoche d'urgence avec absorbants en microfibre, kit 17 parties, capacité de charge 35 l par kit, pochette hauteur x largeur x profondeur 500 x 500 x 220 mm
508470		panneau de signalisation de premiers secours, affiche de la Fédération allemande des caisses de prévoyance industrielles (information Assurance accidents légale allemande 204), instructions premiers secours, panneau d'information, en plastique, surface Standard, hauteur x largeur 560 x 400 mm
525732		symbole de danger, dangereux pour l'eau, étiquette, en film plastique, hauteur x largeur 20 x 20 mm
525760		symbole de danger, dangereux pour l'eau, étiquette, en film plastique, hauteur x largeur 50 x 50 mm
526779		douche corporelle, raccordement 3/4" extérieur, en acier inoxydable, pour montage mural