

**Beschreibung****Werkstoff:**

Kugel Aluminium.

Magnetspannfutter Neodym, Stahlgrundkörper.

Aufnahmering Stahl mit Leder ausgeschlagen.

**Ausführung:**

eloxiert.


Aufnahmering chemisch vernickelt.

**Hinweis:**

Die Magnetspannkugeln werden verwendet um Bauteile beim Polieren, Montieren und Laserschweißen in optimaler Arbeitsposition zu halten. Je nach Werkstückgeometrie und Gewicht können Schwenkwinkel bis zu 90° eingestellt werden. Das Magnetspannfutter ist über den im Lieferumfang enthaltenen Sechskant T-Griff Schlüssel ein- und ausschaltbar.



## Zeichnungen



## Artikelübersicht

| Bestellnummer | D   | D1  | H   | Haftkraft<br>N | Polteilung |
|---------------|-----|-----|-----|----------------|------------|
| 09230-0801    | 80  | 128 | 104 | 80             | 1,5+0,5    |
| 09230-1001    | 100 | 158 | 129 | 100            | 1,5+0,5    |
| 09230-1301    | 130 | 188 | 145 | 100            | 1,5+0,5    |
| 09230-1601    | 160 | 218 | 164 | 100            | 1,5+0,5    |