

Miltex Schmutzfangmatte Eazycare Aqua

für den Innenbereich geeignet,
Länge x Breite 1800 x 1200 mm,
Lauffläche aus Olefin in rot

Artikelnummer: 520522



Miltex Schmutzfangmatte für innen Eazycare Aqua mit hoher Schmutzaufnahme

Schmutzfangmatte

- für den Innenbereich geeignet
- Matte
- Länge x Breite 1800 x 1200 mm
- Stärke 9 mm
- Lauffläche aus Olefin in rot
- Rücken aus PVC
- beständig gegen Schmutz und Feuchtigkeit
- geruchsfrei und schnelltrocknend
- TÜV geprüft









Technische Details

| | | | |
|-------------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|
| Arbeitsplatzausstattung | Bodenbelag | Beständigkeit | gegen Schmutz und Feuchtigkeit |
| Bodenbelag | Schmutzfangmatte | Bodenbelag Funktion | geruchsfrei und schnelltrocknend |
| Einsatzort | Innenbereich | Material Lauffläche | Olefin |
| Konfektionierung | Matte | Material Rücken | PVC |
| Höhe | 9 mm | Farbe | rot |
| Länge | 1800 mm | Zertifizierung | TÜV geprüft |

Breite 1200 mm

Gewicht 4 kg

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|--|
| 141643 |  | Schirmständer, Höhe x Durchmesser 385 x 210 mm, aus Edelstahl matt, Wandkonstruktion mit Lochmuster |
| 141723 |  | Prospektständer, Höhe x Breite x Tiefe 1750 x 300 x 300 mm, Passend für 4 x DIN A4, Ablagen mit Acrylscheiben, 4 Ablage(n) aus Stahlblech in silber, Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in anthrazit |
| 147344 |  | Kundenstopper, Höhe x Breite x Tiefe 1050 x 624 x 800 mm, passend für DIN A1, Rahmen aus Aluminium in silber |
| 228101 |  | Schirmständer, Höhe x Durchmesser 600 x 320 mm, bietet Platz für 10 Schirme, aus Polypropylen/Stahl in weiß/schwarz |
| 503965 |  | Personenleitsystem, mit 1 Gurt(en), Gurtlänge 2,3 m, Pfosten Höhe x Durchmesser 1000 x 83 mm, Gurt aus Gewebeband, Pfosten aus Aluminium mit Beschichtung in schwarz |
| 509138 |  | Infodisplay, Höhe 730 mm, 1 Rahmen, Rahmen aus Aluminium, Gestell aus Aluminium eloxiert in silber |
| 509139 |  | Infodisplay, Höhe 1250 mm, 1 Rahmen, Rahmen aus Aluminium, Gestell aus Aluminium eloxiert in silber |
| 527161 |  | Garderobenständer, Höhe x Durchmesser 1750 x 390 mm, 5 Hut- und 8 Mantelhaken, Schirmhalter mit Tropfmulde, Aus Stahl, Fuß aus Kunststoff, mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in alusilber |