

PAVOY

Post-/Sortierschrank

Basis

Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 640 x 400 mm, mit 26 Fächern, Aufteilung 2x13, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung

Artikelnummer: 520145



PAVOY Post- und Sortierschrank Basis

Post-/Sortierschrank

- Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 640 x 400 mm
- mit 26 Fächern, Aufteilung 2x13
- Flügeltür
- Türöffnungswinkel 110 °
- Türen mit hoher Stabilität durch Verstärkungstaschen
- Traglast je Ebene 10 kg
- Im Raster von 17 mm verstellbar
- mit Drehgriff
- verschließbar mit Zylinderschloss
- Unterbau Sockel
- geschweißte Stahlkonstruktion
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in lichtgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
- Ebenen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in lichtgrau

- GS- und TÜV-geprüft
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Unterbau	Sockel
Schranktyp	Post-/Sortierschrank	Material	Stahl
Türtyp	Flügeltür	Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet
Höhe	1950 mm	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Breite	640 mm	Oberfläche Boden	pulverbeschichtet
Tiefe	400 mm	abschließbar	ja
Schrank Ausstattung	Fächer	Griff	Drehgriff
Traglast Fachboden	10 kg	Türöffnungswinkel	110 °
Höhenverstellraster Ebene	17 mm	fahrbar	nein
Fächer	26 Stück	Zertifizierung	GS // TÜV
Aufteilung Fächer	2x13	Garantie	10 Jahre
Farbe Korpus	lichtgrau	Stabilität / Aussteifung / Verst	Türen mit hoher Stabilität durch Verstärkungstaschen
Farbe Boden	lichtgrau	Gewicht	55 kg
Schließsystem	Zylinderschloss		

Zubehör

527856



Beschriftungsleiste für Post-/Sortierschrank

Dazu passt auch ...

147357



Milde Reinigungspaste, Tube mit 250 ml Inhalt

194847



Arbeitsplatz-Bodenbelag, Meterware, Höhe x Breite 9 x 900 mm, max. Länge 18300 mm, Aus PVC mit längsgerillter Oberfläche in grau

520197



Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau

974176



Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 125 x 145 x 230 / 200 mm, Aus Polypropylen in rot