


Alcoswitch

Interne TE-Nummer 1634201-7

Rocker Switches, Power, Panel Cutout Size 1.19 x .874 in [30.2 x 22.2 mm], Silver Tin Oxide, Double Pole - Double Throw Configuration (Pole-Throw)

[Auf TE.com ansehen>](#)

Relais, Schütze und Schalter > Schalter > Kippschalter

Kippschaltertyp: **Leistung**Kippschalter-Befestigungstyp: **Panel**Anzeige-/Aufdrucklegende: **Keine**Montageausschnittgröße: **30.2 x 22.2 mm [1.19 x .874 in]**Beschichtungsmaterial des Schalterkontakts: **Silber-Zinn-Oxid**

Eigenschaften

Produktmerkmale

Produkttyp	Schalter
Kippschaltertyp	Leistung
Lampe	Ohne
Kippschalter-LED	Ohne
Aktuatortyp	Oben
Ausführung des Aktuators	Kippschalter

Konfigurationsmerkmale

Anzeige-/Aufdrucklegende	Keine
Montageausschnittgröße	30.2 x 22.2 mm[1.19 x .874 in]
Konfiguration (Polstellung)	Doppelpolig – Doppelstellung
Betriebsfunktion	Ein Ein

Elektrische Kennwerte

Kippschalter-Nennspannung	125 VAC, 250 VAC
---------------------------	------------------

Sonstige Eigenschaften



Farbe des konischen Rahmens	Schwarz
Gehäusefarbe	Schwarz
Farbe des Aktuators	Schwarz

Kontaktmerkmale

Klemmenflachsteckerbreite	6.35 mm [.25 in]
Beschichtungsmaterial des Schalterkontakts	Silber-Zinn-Oxid
Kippschalter-Kontakt-nennstrom	10 A, 16 A

Klemmenmerkmale

Verbindungstyp	Schnellverbindung
----------------	-------------------

Montage und Anschlusstechnik

Montagewinkel	Vertikal
Kippschalter-Befestigungstyp	Panel

Gehäusemerkmale

Abgedichteter Prozess	Nein
-----------------------	------

Industriestandards

VDE-geprüft	Ja
-------------	----

Weitere

Kommentar	Nicht beleuchtet, Staubabweisend
-----------	----------------------------------

Produkt-Compliance

[Bitte besuchen Sie die Produktseite auf TE.com um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>](#)

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU	Konform
EU ELV Richtlinie 2000/53/EG	Konform
China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016	Keine eingeschränkten Materialien oberhalb der Grenzwerte
EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006	Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JUNI 2022 (224) Kandidatenliste deklariert bezüglich: JUNI 2022 (224) Enthält keine SVHC
Halogengehalt	Niedriger Halogengehalt – Br, Cl, F, I < 900 ppm im homogen Material. Außerdem BFR/CFR/PVC-frei.
Lötfähigkeit	Für Lötfähigkeit nicht zutreffend

Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen erfahren. Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet. Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Hinsichtlich der REACH Verordnung beruhen die Angaben von TE bezüglich der besonders besorgniserregenden Substanzen (Substances of Very High Concern, SvHC) auf den ‚Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen‘, wie sie auf der Webseite der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) unter folgender URL publiziert sind: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

Kompatible Teile



Kunden kauften auch diese Produkte





Dokumente

Produktzeichnungen

[PRFDD1-16F-BB000](#)

Englisch

CAD-Dateien

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_1634201-7_E.3d_igs.zip](#)

Englisch

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_1634201-7_E.3d_stp.zip](#)

Englisch

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_1634201-7_E.2d_dxf.zip](#)

Englisch

3D PDF

3D

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den [allgemeinen Verkaufsbedingungen](#) zu.

Datenblätter/ Katalogseiten

[SWITCHES_CORE_PROGRAM_CATALOG](#)

Englisch