


PRODUKTDATENBLATT

RS580 SPEED

TOPLINE ●●●


●●●●●○ Lebensdauer

Form 27



- Höchste Zerspanungsleistung
- Zusätzliches Flanschgewebe ab 180 mm für Hochfrequenz- und Druckluftschleifer
- Besonders angenehmes und ermüdungsarmes Schleifen durch neuartiges Bindungssystem

Leistungsstarke Edelstahl-Schruppscheibe mit keramischem Schleifkorn.



Typenbezeichnung	RS580 SPEED
Artikelbezeichnung 1	Schruppscheibe
Artikel-Nr.	210611
GTIN	4011890101414
Inhaltsmenge	25
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,215 kg
Produktabmessung	125 x 7,0 x 22,23
Durchmesser 1	125 mm
Stärke	7,0 mm
Bohrung	22,23 mm
Form Langversion	Schruppscheibe
Form Kurzversion	Form 27
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	12250 U/min
Produktkategorie-Nummer	PK04
Produktkategorie-Text	RS
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890102206
Verpackungsart	Karton
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	130 mm
Breite Verpackung	130 mm
Höhe Verpackung	210 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	5,375 kg
Zolltarifnummer	68042218
Herkunftsland	DE
Produktvideo URL	https://youtu.be/bNHAmjzBt7I