



Hochleistungs-Reiniger R. 16 -diamant-

- biologisch abbaubar
- unbrennbar
- wasserverdünnbar

Entfernt:

- Fett, Wachs, Schmutz, Tinte, Kreide, Kohle, Ruß, Graphit, Öl, Ablagerungen.

Eignung:

- Für schnelle und gründliche Reinigung von Motoren, Maschinen, Behältern, Werkzeugen, Fahrzeugen, Böden, Wänden, Sanitärräumen, Möbeln und Heizkesseln.
- Besondere Eignung zum Reinigen vergilbter Kunststoffe und als Kaltreiniger im Hochdruckreiniger.

Einsatz:

- In Werkstätten, Kraftfahrzeugen, Krankenhäusern und Schulen.

Anwendung:

- Je nach Stärke der Verschmutzung verdünnen (bis 1:30).
- Aufsprühen bzw. mit Schwamm oder Bürste auftragen.
- Sehr starke Ablagerungen mechanisch bearbeiten.
- R. 16 zuvor etwas einwirken lassen.
- Klar nachspülen.

Lieferformen:

- Kannen à 1, 10 und 25 l

Anwendung:

In Verdünnung 1:5 bis 1:20 je nach Verschmutzung aufsprühen oder mit Schwamm oder Bürste auftragen und einwirken lassen. Bei stärkeren Verschmutzungen sollte mechanisch bearbeitet werden. Gelösten Schmutz mit klarem Wasser abspülen.