

5748676-4 ✓ AKTIV

AMPLIMITE | AMPLIMITE Kit CST

Interne TE-Nummer 5748676-4

D-Sub Backshells & Clamps, Cable Clamp Kit, Two-Piece RFI/EMI

Shield, 37 Position, Size 4, Shielded, Cable Exit Angle 180°,

AMPLIMITE Kit CST

[Auf TE.com ansehen>](#)



Steckverbinder > D-förmige Steckverbinder > D-Sub-Zubehör > D-Sub-Abdeckkappen und Kabelklemmen



D-förmiges Steckverbinderzubehör: **Kabelklemmen-Kit**

Zugentlastungsklemmentyp: **Zweiteilige RFI-/EMI-Abschirmung**

Anzahl von Positionen: **37**

Kompatibel mit der Steckverbinder-Außengehäusegröße: **4**

Geschirmt: **Ja**

Eigenschaften

Produktmerkmale

Durchführungsdichtungen	Mit
Produkttyp	Zubehör
D-förmiges Steckverbinderzubehör	Kabelklemmen-Kit

Konfigurationsmerkmale

Anzahl von Positionen	37
-----------------------	----

Sonstige Eigenschaften

Material der Abschirmbeschichtung	Nickel über Kupfer
Material der Zugentlastungsklemme	Zinklegierung
Dichtungen pro Satz	6
Oberfläche der Abschirmungsbeschichtung	Hell
Zugentlastungsklemmentyp	Zweiteilige RFI-/EMI-Abschirmung
Kabelausgangswinkel	180°

Montage und Anschlusstechnik

Gewindegröße der Schraube und Bohrung	4-40
---------------------------------------	------

Abmessungen

Bereich des Kabelisolationdurchmessers	6.48 – 11.94 mm [.255 – .47 in]
--	---------------------------------

Verwendungsbedingungen

Betriebstemperaturbereich	-55 – 105 °C [-67 – 221 °F]
---------------------------	-----------------------------

Betrieb/Anwendung

Zur Verwendung mit	Stecker/Buchse
--------------------	----------------

Kompatibel mit der Steckverbinder-Außengehäusegröße	4
---	---

Geschirmt	Ja
-----------	----

Verpackungsmerkmale

Verpackungsmenge	1
------------------	---

Verpackungsmethode	Satz
--------------------	------

Weitere

Kommentar	Abgeschirmte Kabelklemmen eignen sich nicht für Steckverbindergehäuse mit Einnietmuttern., Alle Teile werden nicht montiert verpackt., Nivellierschrauben müssen separat erworben werden.
-----------	---

Teilenummer der langen drehbaren Hebeschraube	747784-3
---	----------

Produkt-Compliance

[Bitte besuchen Sie die Produktseite auf TE.com um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>](#)

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU	Konform
-------------------------------	---------

EU ELV Richtlinie 2000/53/EG	Konform
------------------------------	---------

China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016	Keine eingeschränkten Materialien oberhalb der Grenzwerte
--	---

EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006	Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JUNI 2022 (224) Kandidatenliste deklariert bezüglich: JAN 2022 (223) Enthält keine SVHC
--	--

Halogengehalt	Kein niedriger Halogengehalt – enthält Br oder Cl > 900 ppm.
---------------	--

Lötfähigkeit	Für Lötfähigkeit nicht zutreffend
--------------	-----------------------------------

Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen

erfahren. Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet. Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Hinsichtlich der REACH Verordnung beruhen die Angaben von TE bezüglich der besonders besorgniserregenden Substanzen (Substances of Very High Concern, SvHC) auf den ‚Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen‘, wie sie auf der Webseite der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) unter folgender URL publiziert sind: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

Kompatible Teile



Auch serienmäßig | AMPLIMITE Kit CST



Kunden kauften auch diese Produkte





Dokumente

Produktzeichnungen

DIE CAST CBL CLMP KIT,SZ 4

Englisch

CAD-Dateien

3D PDF

3D

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_5748676-4_A.2d_dxf.zip](#)

Englisch

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_5748676-4_A.3d_igs.zip](#)

Englisch

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_5748676-4_A.3d_stp.zip](#)

Englisch

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den [allgemeinen Verkaufsbedingungen](#) zu.

Datenblätter/ Katalogseiten

AMPLIMITE Subminiature D Connectors - Cable Connectors

Englisch

AMPLIMITE Cable Connectors and Shielding Hardware Kits QRG

Englisch

Produktspezifikationen

Produktspezifikation

Englisch



Produktspezifikation

Englisch

Umweltverträglichkeit von Produkten

MD_5748676-4_12062017543_dmtec

Englisch

MD_5748676-4_12062017543_dmtec

Englisch

Benutzeranleitungen

Anleitung (USA)

Englisch