

## tarifold pochettes de signalisation

DIN A5 dans format portrait, hauteur x largeur 280 x 232 mm, à suspendre avec support en inox, en PVC avec effet peau d'orange, cadre en fil d'acier coloris rouge

lot 10 pièce

Numéro d'article: 239294



pochettes de signalisation


- DIN A5 dans format portrait
- hauteur x largeur 280 x 232 mm
- à suspendre avec support en inox
- film de protection qui limite les reflets lumineux
- en PVC avec effet peau d'orange
- cadre en fil d'acier coloris rouge
- ouverture à droite
- conforme Reach

### Détails techniques



type de marquage d'avertissement	identification de rayonnage	surface	avec effet peau d'orange
identification de rayonnage	pochettes de signalisation	matériau de cadre	fil d'acier
identification de récipient	pochette de marquage	couleur de cadre	rouge
hauteur	280 mm	type de fixation	à suspendre
largeur	232 mm	côté d'ouverture	à droite

format	DIN A5	film de protection modèle	limite les reflets lumineux
alignement	format portrait	certification	conforme Reach
matériau	PVC	Poids	0,46 kg

## Accessoires

239302		Support, convient pour DIN A4, avec des trous pour une fixation avec des punaises ou des serre-câbles, en acier inoxydable
--------	---	--

## Cela s'adapte aussi ...

146387		cadre magnétique, DIN A5 dans format vertical/horizontal, cadre en noir, face arrière magnétique
218292		cadre rabattable, difficilement inflammable selon B1, hauteur x largeur x profondeur 327 x 240 x 12 mm, format DIN A4, cadre en aluminium anodisé en argent, épaisseur profilé 25 mm
503146		ruban magnétique, longueur x largeur 1000 x 35 mm, en acier avec laquage en blanc
527417		tableau blanc, hauteur x largeur 450 x 600 mm, surface du plateau avec revêtement en plastique - variante abordable avec des propriétés d'essuyage limitées, parfait pour une utilisation occasionnelle et rapide, surface : magnétique, inscriptible et effaçable à sec, noyau de panneau en acier en blanc, équipement : bac, cadre en aluminium anodisé coloris argent avec angles en plastique