

Kvalitet / Quality / Qualität:
630

Vægt / Weight / Gewicht	g/m ²	355	EN 12127
Komposition / Composition / Gewebemischung	%	100 co	
Konstruktion / Construction / Webkonstruktion	3/1 Twill		

STYRKE / PHYSICAL PROPERTIES / FESTIGKEIT

Slidstyrke / Abrasion resistance / Strapazierfähigkeit	t	50.000	EN ISO 12947-2
Brudstyrke, kæde / Tensile, warp/ Bruchfestigkeit, Kette	N.	1600	EN ISO 13394-1
Brudstyrke skud / Tensile, weft/ Bruchfestigkeit, Schuss	N.	1000	EN ISO 13394-1
Rivstyrke, kæde / Tearing strength, warp/ Reissfestigkeit, Kette	N.	40	ISO 4674/A1
Rivstyrke, skud / Tearing strength, weft/ Reissfestigkeit, Schuss	N.	40	ISO 4674/A1

FARVEÆGTHEDER / COLOUR FASTNESS / FARBECHTHEIT

Vaskeægthed afsmitning / Fastness to washing staining / Waschegtheit Anbluten	Note	3-4	ISO 105-C06
Svedægthed afsmitning/ Fastness to perspiration staining/ Schweißegtheit Anbluten	Note	4-5	ISO 105-E04
Gnidægthed, våd / Fastness to rubbing, wet / Reibegtheit, nass	Note	3-4	ISO 105-X12
Gnidægthed, tør / Fastness to rubbing, dry / Reibegtheit, trocken	Note	4-5	ISO 105-X12

GENERELLE EGENSKABER / CHARACTERISTICS IN GENERAL / ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN


Dimensionsstabilitet / Dimensional stability / Dimensionsstabilität	%	+/- 3-5	ISO 6330
Dimensionsstabilitet / Dimensional stability / Dimensionsstabilität	%	+/- 3-5	ISO 15797 (8B)

Certifikater / Certificates / Zertifikate



Vaskesymboler/ Carelabel/ Pflegesymbole

Kun / only / nur
Hardware.



Vandsøjle / Water resistance / Wassersäule	mm H ₂ O	-	ISO 20811
Åndbarhed / Water vapour permeability / Atmungsaktivität	g/m ² /24 hrs	-	CUP METHOD
Finish / Finish / Ausführung	Flourcarbon		

Bemærkninger / Remarks / Bemerkungen:

Krympen kan ved industrivask variere fra det oplyste. Shrinkage might vary at industrial laundries. Das Einlaufen kann bei industrie Wäsche variieren. Noten på farveægthed kan variere en smule fra farve til farve. Colourfastness might vary depending on colour. Farbechtheit kann variieren je nach Farbe.

based on 35063 / 60063

date period: 1/1-14 => 7/7-16