

Feuille de données du produit



Equipements de manutention

Article N°: 12452/7016 Servante d'atelier avec rebord en tôle d'acier



Construction en tôle d'acier, revêtement époxy, caisson gris RAL 7035, portes, rebords et poignée de poussée RAL 7016. 1 caisson placard avec 1 plateau de base fixe, 2 amovibles réglables et 4 tiroirs (H X L X P) : 1 de 105 x 280 x 470 mm, 2 de 160 x 280 x 470 mm et 1 de 210 x 280 x 470 mm avec glissière et serrure centrale à cylindre. Plan de travail en mélaminé renforcé épaisseur 20 mm. Avec rebord en tôle d'acier sur 3 côtés, hauteur : 80 mm. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme 1757-3. Livré démonté, montage facile.

Détails techniques:



Charge totale (kg)	400
Longueur de surface utile (mm)	985
Largeur de surface utile (mm)	590
Hauteur de zone de chargement (mm)	915
Longueur totale (mm)	1080
Largeur totale (mm)	590
Hauteur totale (mm)	995
Type de pneu	TPE
Roues (mm)	160 x 40
Poids (kg)	67
Pays d'origine	Allemagne
Garantie (ans)	10
Code douanier	87168000
GTIN	4017976624525