

# Elektrische Hebezeuge


## Elektroseilwinden

### Elektroseilwinden SW - Die Leichte

- Leicht und handlich
- Zum Heben und Ziehen

Diese kleine Elektroseilwinde wurde speziell für den Baustelleneinsatz und Montagen in Industrie und Handwerk konstruiert. Sie kann einfach auf jedem festen, planen Fundament angeschraubt werden. Dabei spielt die Einbaulage keine Rolle, wenn bauseits für eine sichere Statik gesorgt ist.

32



Maximale Zugkraft in 1. Seillage	Seilgeschwindigkeit in 1. Seillage (5. Seillage)	Seildurchmesser	Seilaufnahme 1. Seillage*	Seilaufnahme Gesamt	Grundausrüstung Drehstrom 400 V	Komplettausrüstung Drehstrom 400 V	Grundausrüstung Wechselstrom 230 V	Komplettausrüstung Wechselstrom 230 V
daN	m/min	mm	m	m	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
125	12 (18)	4	6	40	751129	751135	751141	751147
250	10 (15)	4	6	40	751130	751136	751142	751148
500	7 (10)	6	6	40	751131	751137	751143	751149
750	6 (9)	7	7	50	751132	751138	751144	751150
990	5,5 (8)	8	7	50	751133	751139	751145	751151
1250	5,5 (8)	8	7	50	751134	751140	751146	751152

In der Grundausrüstung ohne Steuerung, ohne Seil. Die Komplettausrüstung umfasst eine 3 m lange Direktsteuerung mit Hängetaster, NOT-Aus, 3 m Stromzuführungskabel mit Netzanschluss-Stecker und Seil 6 x 19, 1770 N/mm<sup>2</sup> jeweils max. Seillänge; abweichende Seillängen auf Anfrage.

\* In erster Seillage müssen mindestens 3 Sicherheitswindungen auf der Seiltrommel verbleiben.

### Elektroseilwinden SW-Robust

- Robuste Konstruktion, dauergeschmierte Kugellager



Bestell-Nr.	1. Seillage				oberste Seillage	
	Seilzugfähigkeit daN	Seilgeschwindigkeit m/min	Seilaufnahme m	Seildurchmesser mm	Seilgeschwindigkeit m/min	Seilaufnahme m
7130201	500	6	28 (24)	6	9	183 (179)
7130202	500	16/4	28 (24)	6	24/6	183 (179)
7130203	990	6	30 (25)	9	8	151 (145)
7130204	990	16/4	30 (25)	9	23/5,8	151 (145)
7130205	1000	6	30 (25)	9	8	151 (145)
7130206	1000	16/4	30 (25)	9	23/5,8	151 (145)
7130207	2000	6	36 (30)	12	9	231 (226)
7130208	2000	16/4	36 (30)	12	23/5,8	231 (226)
7130209	3200	8/2	35 (31)	16	13/3,3	234 (230)
7130210	5000	6/1,5	39 (35)	20	8/2	263 (259)
7130211	7500	5,5/1,4	54 (47)	24	8/2	358 (351)
7130212	10000	4/1	57 (50)	28	6/1,5	288 (282)