

BS-ROLLEN

Lenkrolle mit Feststeller

Traglast 130 kg, Mit Kunststoff-Bereifung, Durchmesser x Breite 100 x 30 mm, Nabe mit Gleitlager, Doppelstopp, Felge aus Kunststoff, Befestigung mit Platte, Länge x Breite 95 x 80 mm

Artikelnummer: 524873



BS ROLLEN



BS-ROLLEN Transportgeräterolle

Lenkrolle mit Feststeller

Lenkrolle mit Feststeller

- Traglast 130 kg
- Mit Kunststoff-Bereifung
- bruchsicher
- Durchmesser x Breite 100 x 30 mm
- Naben Länge x Ø 40 x 12 mm
- Schraubloch Abstand 80x60 mm, Schraubloch-Ø 9 mm
- Nabe mit Gleitlager
- Doppelstopp
- Felge aus Kunststoff
- Felge ohne Fadenschutz
- Gehäuse aus Edelstahl matt
- Befestigung mit Platte, Länge x Breite 95 x 80 mm
- Schwenklager mit Kugelbahn, zweireihig, Ausladung 32 mm

Technische Details

Fördertechnik	Rollen	Fadenschutz	nein
Rollentyp	Transportgeräterollen	Gesamthöhe	127 mm
Bauform	Lenkrolle	Länge Nabe	40 mm

Traglast	130 kg	Nabenbohrung	12 mm
Bereifung	Kunststoff	Radbreite	30 mm
Durchmesser Rad	100 mm	Ausladung	32 mm
Material Felge	Kunststoff	Lauffläche Eigenschaft	bruchsicher
Radlager	Gleitlager	Länge Platte	95 mm
Geeignet für Bodentyp	glatt/eben, rau/eben, glatt/uneben	Breite Platte	80 mm
Befestigungselement	Platte	Schraubloch Abstand	80x60 mm
elektrisch leitend	nein	Durchmesser Schraubloch	9 mm
Material Gehäuse	Edelstahl	Oberfläche Gehäuse	matt
Schwenklager	Kugelbahn, zweireihig	Gewicht	0,7 kg
Feststeller	Doppelstopp		

Zubehör

524875



Rad, Traglast 130 kg, Mit Kunststoff-Bereifung, Durchmesser x Breite 100 x 30 mm, Nabe mit Gleitlager, Felge aus Kunststoff