





AUTOCENTRANTE

LE TOLLERANZE DI LAVORAZIONE
DIAMETRALI CONSIGLIATE SONO:

ALBERO Ø h 8

MOZZO Ø H 8



DIMENSIONI

coppia
max
Mt
Nm

PRESSIONI

Albero
N/mm²

Mozzo
N/mm²

VITI BLOCCAGGIO DIN 912 MAT. 12.9

N. Tipo Coppia
Nm

FILETTO DI ESTRAZIONE

Tipo N.

PESO
Kg

CODICE	Ød	ØD	L1	L2	L3	L	coppia max Mt Nm	Albero N/mm ²	Mozzo N/mm ²	N. Tipo Coppia Nm	FILETTO DI ESTRAZIONE Tipo N.	PESO Kg
06130018	18	47	17	22	28	34	310	314	120	5 M6x20 14	M6 3	0,15
06130019	19	47	17	22	28	34	330	300	120	5 M6x20 14	M6 3	0,15
06130020	20	47	17	22	28	34	380	295	125	5 M6x20 14	M6 3	0,15
06130022	22	47	17	22	28	34	410	270	125	5 M6x20 14	M6 3	0,30
06130024	24	50	17	22	28	34	440	243	120	6 M6x20 14	M6 3	0,30
06130025	25	50	17	22	28	34	560	285	140	6 M6x20 14	M6 3	0,30
06130028	28	55	17	22	28	34	630	255	130	6 M6x20 14	M6 3	0,35
06130030	30	55	17	22	28	34	660	235	130	6 M6x20 14	M6 3	0,35
06130032	32	60	17	22	28	34	960	295	155	8 M6x20 14	M6 4	0,40
06130035	35	60	17	22	28	34	1050	270	155	8 M6x20 14	M6 4	0,40
06130038	38	65	17	22	28	34	1140	250	145	8 M6x20 14	M6 4	0,40
06130040	40	65	17	22	28	34	1200	235	145	8 M6x20 14	M6 4	0,40
06130045	45	75	20	25	33	41	2180	290	170	7 M8x25 35	M8 3	0,60
06130050	50	80	20	25	33	41	2430	260	160	7 M8x25 35	M8 3	0,80
06130055	55	85	20	25	33	41	3070	270	175	8 M8x25 35	M8 4	0,80
06130060	60	90	20	25	33	41	3350	245	165	8 M8x25 35	M8 4	0,80
06130065	65	95	20	25	33	41	4080	255	175	9 M8x25 35	M8 3	0,90
06130070	70	110	24	30	40	50	6280	280	180	8 M10x30 70	M10 4	1,59
06130075	75	115	24	30	40	50	6680	260	170	8 M10x30 70	M10 4	1,80
06130080	80	120	24	30	40	50	7130	250	160	8 M10x30 70	M10 4	1,80
06130085	85	125	24	30	40	50	8480	260	180	9 M10x30 70	M10 3	2,00
06130090	90	130	24	30	40	50	9080	250	170	9 M10x30 70	M10 3	2,10
06130095	95	135	24	30	40	50	10580	260	180	10 M10x30 70	M10 4	2,10
06130100	100	145	26	32	44	56	13380	270	190	8 M12x35 125	M12 4	2,80
06130110	110	155	26	32	44	56	14580	240	180	8 M12x35 125	M12 4	3,00
06130120	120	165	26	32	44	56	17880	250	180	9 M12x35 125	M12 4	3,20
06130130	130	180	34	40	52	64	26000	240	170	12 M12x35 125	M12 6	4,80
06130140	140	190	34	40	54	68	26980	210	150	9 M14x40 190	M14 4	5,20
06130150	150	200	34	40	54	68	32980	230	170	10 M14x40 190	M14 5	5,40
06130160	160	210	34	40	54	68	37980	230	170	11 M14x40 190	M14 4	5,70
06130170	170	225	44	50	64	78	44980	180	130	12 M14x40 190	M14 6	8,00
06130180	180	235	44	50	64	78	46980	170	130	12 M14x40 190	M14 6	0,30

Esempio di ordinazione:

Albero con Ød 30 con un valore di coppia
uguale a 660 Nm si chiederà:

RCK 13 - 30 x 55

Codice 06130030

Simulazione 3D disponibile sul sito web.

Disegni CAD disponibili sul sito
www.chiaravalli.com

Quantità, disponibilità e prezzi
con B2B Chiaravalli

