

| DE AT                                           | saro                                  |          |           |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|-----------|
| MARKE                                           |                                       |          |           |
| HANDELSCODE                                     | TS95IND61X                            |          |           |
| Gewicht des Geräts                              | M                                     | 70       | kg.       |
| Anzahl der Ofenkammern                          |                                       | 1        |           |
| HAUPTOFEN                                       |                                       |          |           |
| Energiequelle                                   | Electricity or Gas                    | ELECTRIC |           |
| Nutzvolumen                                     |                                       | 117      | Litres    |
| Oberfläche Grillblech                           |                                       | 2541     | cm²       |
| Energieverbrauch pro Zyklus                     | EElectric/gas cavity                  | 0.0      | MJ/cycle  |
| Energieverbrauch pro Zyklus                     | EElectric/gas cavity                  | 1.07     | kWh/cycle |
| Funktion konventioneller Ofen                   |                                       |          |           |
| Energieverbrauch pro Zyklus                     | EElectric/gas cavity                  | 0.0      | MJ/cycle  |
| Energieverbrauch pro Zyklus                     | EElectric/gas cavity                  | 0.99     | kWh/cycle |
| Funktion Umluftbackofen                         |                                       |          |           |
| Energieeffizienzklasse                          |                                       | A        |           |
| Energieeffizienzindex                           | EEIcavity                             | 95.5     |           |
| Sekundärofen                                    |                                       |          |           |
| Energiequelle                                   |                                       |          |           |
| Nutzvolumen                                     |                                       | 0        |           |
| Oberfläche Grillblech                           |                                       |          |           |
| Energieverbrauch pro Zyklus                     | EElectric/gas cavity                  | 0.0      |           |
| Energieverbrauch pro Zyklus                     | EElectric/gas cavity                  |          | MJ/cycle  |
| Funktion konventioneller Ofen                   |                                       |          | kWh/cycle |
| Energieverbrauch pro Zyklus                     | EElectric/gas cavity                  | 0.0      |           |
| Energieverbrauch pro Zyklus                     | EElectric/gas cavity                  |          | MJ/cycle  |
| Funktion Umluftbackofen                         |                                       |          | kWh/cycle |
| Energieeffizienzklasse                          |                                       |          |           |
| Energieeffizienzindex                           | EEIcavity                             | 0.0      |           |
| Arbeitsflächentyp                               | Electric or Gas or Mixed Gas-Electric | ELECTRIC |           |
| Anzahl Gasbrenner                               |                                       | 5        |           |
| Energieeffizienz für Gasbrenner (vorne links)   | EEgas burner                          | 0        | %         |
| Energieeffizienz für Gasbrenner (hinten links)  | EEgas burner                          | 0        | %         |
| Energieeffizienz für Gasbrenner (vorne Mitte)   | EEgas burner                          | 0        | %         |
| Energieeffizienz für Gasbrenner (hinten Mitte)  | EEgas burner                          | 0        | %         |
| Energieeffizienz für Gasbrenner (hinten rechts) |                                       | 0        | %         |
| Energieeffizienz für Gasbrenner (vorne rechts)  | EEgas burner                          | 0        | %         |
| Energieeffizienz für Gaskochfeld                | EEgas hob                             |          | %         |
| Anzahl elektrische Kochflächen                  |                                       | 0        |           |
| Heiztechnologie                                 |                                       | INDUC    |           |
| Größe Kochfläche (vorne links)                  | Diameter                              | 160      | cm        |
| Größe Kochfläche (hinten links)                 | Diameter                              | 200      | cm        |
| Größe Kochfläche (vorne Mitte)                  | Diameter                              | 250      | cm        |
| Größe Kochfläche (hinten Mitte)                 | Diameter                              | 0        | cm        |
| Größe Kochfläche (hinten rechts)                | Diameter                              | 200      | cm        |
| Größe Kochfläche (vorne rechts)                 | Diameter                              | 160      | cm        |
| Energieverbrauch für Kochfläche (vorne links)   | EElectric cooking                     | 175      | Wh/kg.    |
| Energieverbrauch für Kochfläche (hinten links)  | EElectric cooking                     | 175      | Wh/kg.    |
| Energieverbrauch für Kochfläche (vorne Mitte)   | EElectric cooking                     | 175      | Wh/kg.    |
| Energieverbrauch für Kochfläche (hinten Mitte)  | EElectric cooking                     |          | Wh/kg.    |
| Energieverbrauch für Kochfläche (hinten rechts) | EElectric cooking                     | 175      | Wh/kg.    |
| Energieverbrauch für Kochfläche (vorne rechts)  | EElectric cooking                     | 175      | Wh/kg.    |
| Energieverbrauch für elektrisches Kochfeld      | EElectric hob                         | 175      | Wh/kg.    |

Bez. Verordnung der Kommission Nr. 65/2014, Nr. 66/2014 und Nr. 1275/2008 und angewandte korrelierte Normen EN 15181, EN 60350-1, EN 60350-2, EN 30-2-1, EN 50564.

WICHTIGE INFORMATION: Zur Einsparung von Energie und zur Verminderung der Gesamtauswirkungen des Garungsprozesses auf die Umwelt ist das Gerät auf verantwortl. Art und Weise und nur für die unbedingt für das Garen erforderliche Zeit zu verwenden.

Rif. Regolamento della Commissione N° 65/2014, N° 66/2014 e N° 1275/2008 e relativi standard applicati EN 15181, EN 60350-1, EN 60350-2, EN 30-2-1, EN

Informazioni Importanti: Per l'utilizzo energetico sicuro e per ridurre l'impatto ambientale totale del processo di cottura,