

C+P

Akten-/Kleiderschrank

ERGO

Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 930 x 400 mm, Verschießbar mit Griffschloss Ergo-Lock, 3-riegeliger-Schließmechanismus, Unterbau Sockel, Korpus mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 735798

ERGO



C+P Kleider-/Fächerschrank ERGO

Akten-/Kleiderschrank

- Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 930 x 400 mm
- Türöffnungswinkel 110 °
- Traglast je Ebene 70 kg
- Links ausgestattet mit 1 Boden, rechts mit 4 Böden
- Doppel-Flügeltür
- Türen mit hoher Stabilität durch innenliegendes Kastenprofil und allseitiger Abkantung
- mit Kombigriff
- Verschießbar mit Griffschloss Ergo-Lock
- 3-riegeliger-Schließmechanismus

- Unterbau Sockel
- Konstruktion aus Stahlblech
- Korpus mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
- mit GS-Zeichen
- 5 Jahre Garantie

Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Oberfläche Front	einbrennlackiert
Schranktyp	Akten-/Kleiderschrank	Oberfläche Boden	verzinkt
Höhe	1950 mm	Schrank Ausstattung	Böden
Breite	930 mm	Schrank links Ausstattung	1 Boden
Tiefe	400 mm	Schrank rechts Ausstattung	Böden
Mitteltrennwand	ja	Böden / Ebenen Anzahl	4 Stück
Unterbau	Sockel	Böden- / Ebenentyp	Stahlboden
abschließbar	ja	Traglast Fachboden	70 kg
Schließsystem	Zylinderschloss	Türtyp	Doppel-Flügeltür
Schließfunktion	3-riegeliger-Schließmechanismus	Türöffnungswinkel	110 °
Material	Stahlblech	Griff	Kombigriff
Höhenverstellraster Ebene	15 mm	Stabilität / Aussteifung / Verst	Türen mit innenliegendem Kastenprofil und allseitiger Abkantung
Farbe Korpus	lichtgrau // RAL7035	Zertifizierung	GS
Farbe Front	lichtgrau // RAL7035	Garantie	5 Jahre
Oberfläche Korpus	einbrennlackiert	Gewicht	59,52 kg

Zubehör

230287		PIN-Code-Schloss, Bedienung über PIN-Code, 4 - 8-stelliger Code, optische Funktionsrückmeldung (rot/grün), Spannungsversorgung über Batterie 2 x AA alkaline, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
502975		Aufsatzschrank für Universalschrank, Höhe x Breite x Tiefe 500 x 930 x 400 mm, Doppel-Flügeltür mit Griffschloss, Türöffnungswinkel 110 °, verschließbar mit Zylinderschloss, Korpus aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau, Front aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau

Dazu passt auch ...

146393		Magnetrahmen, DIN A4 im Hoch-/Querformat, Rahmen in orange, Rückseite magnetisch
520197		Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau
664077		Schiebebügelwagen, Traglast 200 kg, Ladefläche Länge x Breite 890 x 450 mm, Plattform aus Holz, Gestell in RAL5010 Enzianblau, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit EasySTOP, Räder mit TPE-Bereifung