



CONTACTDOOS COMBINATIE

STV 1222-S



STV 1222-S

contactdoos combinatie

DE KLANTGERICHTE

250 x 400 x 122 mm
 Artikelnummer: 73132201

STV-contactdoos combinatie en STG contactdoos behuizingen. Hoge bestendigheid tegen mechanische belasting, temperatuurafhankelijk, combinatiemogelijkheden. Verkrijgbaar in de lege variant, voorbedraad en afgemonteerd.

Scheidingseenheden: max. 12TE, voorzien van: 2x Schuko®-contactdoos (voorzijde) 16A, 230V, 1x CEE-contactdoos (voorzijde) 16A, 400V, 1x CEE-contactdoos (voorzijde) 32A, 400V



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	250 mm
Lengte:	400 mm
Hoogte:	122 mm

Materiaal:

materiaal:	Polycarbonaat
Klapvenster:	Polycarbonaat, transparant



CONTACTDOOS COMBINATIE

STV 1222-S

Andere eigenschappen

Beschermingsklasse:	IP44 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Omgevingstemp. (24-uurs):	60 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	80 °C
Omgevingstemp. (minimaal):	-35 °C
Max. relatieve vochtigheid bij 25 °C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
SCHUKO-contactdoos 16 A:	2 Aantal
CEE-contactdoos 16 A:	1 Aantal
CEE-contactdoos 32 A:	1 Aantal