

## TECALEMIT

### Elektro-Fasspumpen-Set

für Diesel, Heizöl,  
Kühlerfrostschutzmittel mit einer  
maximalen Viskosität von 20 mPas,  
maximale Förderleistung 34 Liter pro  
Minute, Tauchtiefe 1600 mm

Artikelnummer: 510561



### TECALEMIT Elektropumpe

Elektro-Fasspumpen-Set



- Set bestehend aus: Pumpe, Schlauch und Zapfventil
- für Diesel, Heizöl, Kühlerfrostschutzmittel mit einer maximalen Viskosität von 20 mPas
- maximale Förderleistung 34 Liter pro Minute
- Förderhöhe 8 m
- Tauchtiefe 1600 mm
- Gewinde G2" außen
- Ansaugstufe mit Heberschutz, Knickschutzfeder und Thermosicherung
- Stromanschluss 24 V
- Schutzart IP44: Fremdkörper > 1 mm, Spritzwasser alle Richtungen
- Gehäuse aus Kunststoff

### Technische Details






Gefahrstoff-Lagertyp	Fass-/Container-Handling	Sicherheitsausstattung Fass-/Con	Ansaugstufe mit Heberschutz, Knickschutzfeder und Thermosicherung
Fass-/Container-Handling	Pumpe	Anschluss	G2" außen
Pumpentyp	Elektro-Fasspumpen-Set	Material Gehäuse	Kunststoff
Medium	Diesel, Heizöl, Kühlerfrostschutzmittel	Stromanschluss	24 V

max. Viskosität	20 mPas	Ausführung	Standard
Lagerbehälter	Kanister, Ballon, Fass	IP Schutzart	44: Fremdkörper > 1 mm, Spritzwasser alle Richtungen
Bedienung	elektrisch	WEEE-Registrierungsnummer	DE82006647
max. Förderleistung l/min	34 l/min	WEEE-Geräteart	Kleingerät KAT 5
Förderhöhe/Saughöhe	8 m	Marke laut EAR-Register	TECALEMIT
Tauchtiefe	1600 mm	Gewicht	2,8 kg
Pumpen-Set Ausstattung	Pumpe, Schlauch und Zapfventil		

## Zubehör

160061		Durchflussmengenähler, Messbereich 5 - 120 l/min, für Diesel, Heizöl, AdBlue®, RME, Kühlerfrostschutzmittel, Wasser mit einer maximalen Viskosität von 0,8 mPas, Anschluss G1" außen
206264		Zapfpistole für Elektro-Pumpe

## Dazu passt auch ...

200237		Augenspülstation, Set bestehend aus: 1 x 500 ml Kochsalzlösung und 1 x 200 ml pH-Neutrallösung, Spiegel
201012		Auffangschale, Auffangvolumen 20 l, Höhe x Länge x Breite 105 x 690 x 440 mm, 4 Kammern mit je 1 Ausgusskante, aus Polyethylen in schwarz
221116		Schutzhandschuhe, aus Nitril in grün, gefüttert und profiliert, Größe 8
504444		Notfalltasche mit Microfaser-Sorbents, Set 17-teilig, Aufnahmekapazität 35 l pro Set, Tasche Höhe x Breite x Tiefe 500 x 500 x 220 mm
525760		Gefahrensymbol, Symbol/Text: wassergefährdend, Aufkleber, aus Folie, Höhe x Breite 50 x 50 mm