

## Lutz Elektro-Mischpumpe

für lösungsmittelhaltige  
Lacke/Farben, Alkoholgemische mit  
einer maximalen Viskosität von 200  
mPas, Pumpwerk aus Niro-Edelstahl

Artikelnummer: 201870



## Lutz Lutz-Mischpumpwerk mit Mischwerk aus Edelstahl (Ex)

Elektro-Mischpumpe

- für lösungsmittelhaltige Lacke/Farben, Alkoholgemische mit einer maximalen Viskosität von 200 mPas
- Geeignet für Fass
- Gewinde 1 1/4"
- Pumpwerk aus Niro-Edelstahl
- Schutzart IP54: Staubablagerung im Inneren, Spritzwasser alle Richtungen
- mit GS-Zeichen



## Technische Details

Gefahrstoff-Lagertyp	Fass-/Container-Handling	Tauchrohrdurchmesser	41 mm
Fass-/Container-Handling	Pumpe	Tauchtiefe	1200 mm
Pumpentyp	Elektro-Mischpumpe	Anschluss	1 1/4"
Lagerbehälter	Fass	max. Viskosität	200 mPas
Medium	lösungsmittelhaltige Lacke/Farben, Alkoholgemische	max. Förderleistung l/min	178 l/min
Bedienung	elektrisch	IP Schutzart	54: Staubablagerung im Inneren, Spritzwasser alle Richtungen
Material Pumpwerk	Niro-Edelstahl	Zertifizierung	GS
Förderhöhe/Saughöhe	9 m	Gewicht	9,6 kg