

Informazione prodotto

77 42 115 ESD

Tronchese laterale per elettronica ESD

DIN ISO 9654 DIN EN 61 340-5



- Testa a punta, senza sfaccettatura
- Durezza dei taglienti ca. 57 HRC
- Pinze particolarmente adatte per il taglio preciso nell'elettronica e nella meccanica fine
- Esecuzione a dispersione elettrica - dissipativa
- Cerniera passante senza gioco
- Con doppia molla esente da attrito per un'apertura e una chiusura morbida ed uniforme
- La superficie a specchio e uno strato fine di olio garantiscono la migliore protezione contro la ruggine - nessun rischio di contatto sul circuito dovuto al distacco di particelle di cromo
- Taglienti ulteriormente temperati ad induzione, durezza ca. 62 HRC
- Manici rivestiti in materiale bicomponente nero/grigio
- Acciaio al cromo per cuscinetti a sfera, temperato ad olio



Generico

Art. No.	77 42 115 ESD
EAN	4003773031901
Testa	pulita a specchio
Manici	rivestiti in materiale bicomponente
Peso	70 g
Dimensioni	115 x 67 x 17 mm
Norma	DIN ISO 9654 DIN EN 61 340-5
REACH conformità	non contiene SVHC
RoHS conformità	non applicabile

Caratteristiche tecniche

Valori di taglio filo di media durezza (diametro)	Ø 0,8 mm
Valori di taglio filo dolce (diametro)	Ø 0,3 – 1,3 mm
	14 mm
	7 mm
Larghezza testa (A)	11 mm
ESD	sì

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori

