



Product data sheet

Art nr.: 12452-7016 Werkplaatswagen van staalplaat "GREY EDITION"

Transportmiddelen



Constructie van staalplaat, gepoedercoat, kast grijs RAL 7035, front antracietgrijs RAL 7016. Met 1 stalen kast met 1 vaste en 2 verstelbare legborden en 4 schuifladen (HxBxD: 1x 105x280x470 mm, 2x 160 x 280 x 470 mm en 1x 210 x 280 x 470 mm). Centraal afsluitbaar door middel van cilinderslot. Werkblad van middengrijs multiplex 20 mm dik. Met rand 80 mm hoog, gepoedercoat staalplaat. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem. Draagvermogen per etage in de stalen kast 80 kg, per schuiflade 35 kg. Ongemonteerde aanlevering, eenvoudige zelfmontage.



Technische details:

Totaal draagvermogen (kg)	400
Laadvlak lengte (mm)	985
Laadvlak breedte (mm)	590
Laadvlakhoogte (mm)	915
Totale lengte (mm)	1080
Totale breedte (mm)	590
Totale hoogte (mm)	995
Wielen	TPE
Wielmaat (mm)	160 x 40
Gewicht (kg)	67
Land van herkomst	Duitsland
Garantie (jaren)	10
Douanenummer	87168000
GTIN	4017976624525