

2213580-1 ✓ AKTIV

LUMAWISE | LUMAWISE LED-Halterungen

Interne TE-Nummer 2213580-1

No Thermal Protection / Not Dimmable / Not Programmable, 300 VDC, Poke-In, Wire-to-Component, 2 Position, LUMAWISE LED Holders, LED Holders

[Auf TE.com ansehen>](#)



Steckverbinder > Steckverbinder für Beleuchtungssysteme > LED-Halterungen



Beleuchtungs-Steckverbinder – enthaltene Funktionen: Ermöglicht keine Zhage-Kompatibilität, Kein Treiber auf Leiterplatte,

Kein Wärmeschutz, Nicht dimmbar, Nicht programmierbar

Betriebsspannung: 300 VDC

Anschlussmethode zu Draht und Kabel: Poke-In

Steckverbinder-System: Draht-an-Komponente

Anzahl der Positionen: 2

Eigenschaften

Produktmerkmale

COB Substratdicke	1 mm
Steckverbinder-System	Draht-an-Komponente
Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an	Leiterplatte

Konfigurationsmerkmale

Beleuchtungs-Steckverbinder – enthaltene Funktionen	Ermöglicht keine Zhage-Kompatibilität, Kein Treiber auf Leiterplatte, Kein Wärmeschutz, Nicht dimmbar, Nicht programmierbar
Anzahl der Positionen	2

Elektrische Kennwerte

Betriebsspannung	300 VDC
------------------	---------

Kontaktmerkmale

Kontaktnennstrom (max.)	5 A
-------------------------	-----

Klemmenmerkmale

Anschlussmethode zu Draht und Kabel

Poke-In

Montage und Anschlusstechnik

Steckverbinderbefestigungs-Typ

Leiterplattenmontage

Verwendungsbedingungen

Betriebstemperaturbereich

-40 – 105 °C [-40 – 221 °F]

Betrieb/Anwendung

Stromkreis Anwendung

Leistung

Produkt-Compliance

Bitte besuchen Sie die Produktseite auf TE.com um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU

Compliant

EU ELV Richtlinie 2000/53/EG

Compliant

China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016

有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold

EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006

Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250)
 Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250)
 Does not contain REACH SVHC

Halogengehalt

Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free

Lötfähigkeit

Not reviewed for solder process capability


Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen erfahren. Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Cadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet. Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Cadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Hinsichtlich der REACH Verordnung beruhen die Angaben von TE bezüglich der besonders besorgniserregenden Substanzen (Substances of Very High Concern, SvHC) auf den „Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen“, wie sie auf der Webseite der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) unter folgender URL publiziert sind: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

Kompatible Teile




TE Teilenr.: 8-2834006-2
2P MRPK CONN_BK/WE



TE Teilenr.: 2324697-2
PUSH GRIP CONNECTOR 2P

Auch serienmäßig | LUMAWISE LED-Halterungen



LED-Halterungen(70)

Kunden kauften auch diese Produkte



TE Teilenr.:NB10602001
ATUM-3/1-0-STK



TE Teilenr.:625160-000
D-110-41



TE Teilenr.:160773-6
PL LOOSE PIECE REC 0.5-1.5 MM2
PTPBR



TE Teilenr.:165045
SOLIS 16-14 WIRE PIN, SHORT



TE Teilenr.:165048
SOLIS 12-10 WIRE PIN



TE Teilenr.:3-1462039-0
IM23TS=IM RELAY 50mW 5V



TE Teilenr.:2213407-2
LUMAWISE LED HOLDER Z50 STD
PROFILE 2424



TE Teilenr.:2213616-1
HERM BLADE & RECPT,2 POS,POST,
SEL GOLD



TE Teilenr.:1-2213678-6
Z35 MINI LED HOLDER 13.5*13.5 CSK
NO TAP



TE Teilenr.:87771-000
PS-X1097 PROXIMITY SENSOR

Dokumente

Produktzeichnungen

LUMAWISE LED HOLDER Z50 LOW PROFILE 1924

Englisch

CAD-Dateien

3D PDF

3D

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_2213580-1_C.2d_dxf.zip](#)

Englisch

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_2213580-1_C.3d_igs.zip](#)

Englisch

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_2213580-1_C.3d_stp.zip](#)

Englisch

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den [allgemeinen Verkaufsbedingungen](#) zu.

Datenblätter/Katalogseiten

LUMAWISE LED Holders for Nichia J flyer

LUMAWISE LED Holders for Nichia J Series COB

Englisch

Produktspezifikationen

Anwendungsspezifikation

Englisch

Anwendungsspezifikation

Englisch

Freigabe Agentur

[CB_CERT_IEC_60838-2-2_NL-42967_C1](#)

Englisch