




EN 388:2016



4131X

AIR NFT® Nitrilschaum-Feinstrickhandschuh,

AIR Nitril-Feinstrickhandschuh, schwarz / blau, Volltauchung - Handinnenfläche und Handrücken mit geschäumter NFT® Nitril Beschichtung, zusätzlich mit blauer Nitril Punktbenoppung auf der Handinnenfläche, Polyamid/Spandex-Liner, Fahrer-Modell, Strickbund, angenehmer Tragekomfort, sehr gute Passform, besonders atmungsaktiv trotz Vollbeschichtung, flexibel, sicherer Griff in trockener, ölig, fettiger und leicht feuchter Umgebung, noch flüssigkeitsabweisender, hervorragendes Tastgefühl, gute Abriebfestigkeit für lange Standzeiten

Artikel-Nr.:

15635

Beschreibung:

AIR NFT® Nitrilschaum-Feinstrickhandschuh, schwarz / blau, vollbeschichtet, mit Punktbenoppung

Material:

Beschichtung: geschäumtes Nitril mit Noppen Träger: Polyamid / Spandex

Farbe:

schwarz / blau

Größe:

7,8,9,10,11

Normen:

Kategorie II EN 388:2016 Level 4131X

Verpackungs Einheiten:

144 Paar

Stulpenart:

Sicherheitsstulpe

Schutzklasse Kategorie PSA:

PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren. Alle Produkte, die nicht Kategorie I oder III klassifiziert sind, gehören zur Kategorie II.

Beschichtungsverfahren / Beschichtungstyp:

Volltauchung

Herstellungsverfahren für Liner:

Gestrickt

EN 388:2016

- Abriebfestigkeit: 4
- Schnittfestigkeit: 1
- Weiterreißfestigkeit: 3
- Durchstichfestigkeit: 1
- Schnittfestigkeit ISO: X

Rutschsicherheit:

trocken
ölig / fettig

Trägermaterial:

Nylon / Polyamidfasern
Spandex®

Beschichtungsmaterial:

Nitrilschaum

Branche:

Handwerk / Verarbeitendes Gewerbe

Art des Schutzes:

Mechanischer Schutz

Features:

Besonders atmungsaktiv

- ■ ■ ■ □ Abrieb
- □ □ □ □ Schnitt
- ■ ■ □ □ Weiterreißfestigkeit
- □ □ □ □ Durchstich
- ■ ■ □ □ Rutschsicherheit
- ■ ■ ■ □ Feingefühl
- ■ ■ □ □ Atmungsaktivität
- ■ ■ ■ □ Nässeschutz