

## Rollcart Schrankwagen

Traglast 600 kg, Plattform aus Holz,  
Ladefläche Länge x Breite 980 x 700  
mm, 3 Wände (Drahtgitter), 1  
Doppelflügeltür, Gestell in RAL5010  
Enzianblau, mit TPE-Bereifung

Artikelnummer: 158372



## Rollcart Schrankwagen

### mit Gitterwänden

### ESD-Ausführung



Schrankwagen

- Traglast 600 kg
- Plattform aus Holz
- Ladefläche Länge x Breite 980 x 700 mm
- 3 Wände (Drahtgitter), 1 Doppelflügeltür
- Gestell in RAL5010 Enzianblau
- geschweißte Stahlkonstruktion
- Höhe x Länge x Breite 1800 x 1150 x 750 mm
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
- Rad Ø 200 mm
- mit TPE-Bereifung
- Naben mit Rillenkugellager
- Lenkrollen mit Feststellern
- Radanordnung rechteckig
- Feststeller gemäß EN 1757-3

## Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Aufbauten	3 Wände (Drahtgitter), 1 Doppelflügeltür
Wagentyp	Schrankwagen	Schrankausführung	mit Türen
Material	Stahl	Schiebebügel	1 Stück
Traglast	600 kg	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Ladeflächenlänge	980 mm	Bereifung	TPE
Ladeflächenbreite	700 mm	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern
Höhe	1800 mm	Durchmesser Rad	200 mm
Länge	1150 mm	Radlager	Rillenkugellager
Breite	750 mm	Radanordnung	rechteckig
elektrisch leitend	ja	Farbe	enzianblau // RAL5010
Material Plattform	Holz	Norm	EN 1757-3 (Feststeller)
Wandtyp	Gitterwände	Gewicht	83 kg

## Zubehör

157957		Zentralbremse für Transportwagen, aus Gummi, für Raddurchmesser 200 mm
158381		Zusatzboden für ESD-Schrankwagen, Länge x Breite 965 x 695 mm, mit Halterung, in weiß
158408	·	4 Lenkrollen (statt 2 Lenk-/2 Bockrollen), für Transportwagen, Traglast 600 - 1200 kg, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar