

## Produktdatenblatt

### LEDconnect Unterbauleuchte 900mm 14W DC24V 2700K

#### Anwendungsgebiete

Küche  
Schränke



#### Eigenschaften & Vorteile

Perfekte Lichtverteilung  
Einfache Installation  
Superschlankes Design  
Vielfältiges Zubehör  
Flexibel einsetzbar

Stand: 06. März 2017

#### Ansprechpartner:



Der Partner für Ihren Erfolg

EMZ Elektro-Marketing-Zentrale GmbH  
An den Hirtenäckern 9  
63791 Karlstein am Main

Telefon 06188 - 91450-0  
Telefax 06188 - 91450-22  
E-Mail [info@emz-stickler.de](mailto:info@emz-stickler.de)  
Internet [www.emz-stickler.de](http://www.emz-stickler.de)

## Technische Daten

### Elektrisch

Nennleistung in W	14
Eingangsspannung in V	24
Schutzklasse	IP20
Nennlebensdauer in h	40.000
Anzahl Schaltzyklen	40.000
Abstrahlwinkel in °	100

### Photometrisch

Nennlichtstrom in lm	840
Farbtemperatur in Kelvin	2700
LED type SMD	4014
Lumen pro Watt	60 - 70
Farbwiedergabeindex Ra	>82
Dimmbar	Ja

## Sonstige Produktdaten

Bestellnummer	105977
EAN Code	4251351801266
Produktgröße in mm	900 x 18 x 8

Verpackungsart	Kunststoffröhre
Nettogewicht in g	145g
Verpackungsgewicht in g	194g
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	

Stand: 06. März 2017

#### Ansprechpartner:



Der Partner für Ihren Erfolg

EMZ Elektro-Marketing-Zentrale GmbH  
An den Hirtenäckern 9  
63791 Karlstein am Main

Telefon 06188 - 91450-0  
Telefax 06188 - 91450-22  
E-Mail info@emz-stickler.de  
Internet www.emz-stickler.de