


Externe Beleuchtung

Dome Light 80 WH IR/ US



Produktmerkmale

Lichtart	Weißlicht; Infrarotlicht
Abmessungen [mm]	193 x 136 x 75

Einsatzbereich

Leuchtfeld [mm]	80 x 80
Bauform	Dom
Betriebsart	Normale Lichtleistung (Dauerbetrieb möglich); Hohe Lichtleistung (gepulst)

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V]	24 DC
Stromaufnahme [mA]	Betriebsart "Dauerbetrieb": 420; Betriebsart "Hohe Lichtleistung": 1750
Schutzklasse	III; (PELV)
Lichtart	Weißlicht; Infrarotlicht

Ein-/Ausgänge

Anzahl der Ein- und Ausgänge	Anzahl der digitalen Eingänge: 1
------------------------------	----------------------------------

Eingänge

Anzahl der digitalen Eingänge	1
Trigger	24 V PNP/NPN; extern

O2D930



Externe Beleuchtung

Dome Light 80 WH IR/ US

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-10...40
Lagertemperatur	[°C]	-20...60
Schutzart		IP 65

Zulassungen / Prüfungen

Photobiologische Sicherheit	Risikogruppe 1; (DIN EN 62471)
-----------------------------	--------------------------------

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	486
Abmessungen	[mm]	193 x 136 x 75
Werkstoffe	Gehäuse: Aluminium schwarz eloxiert; Abdeckung: ABS	
Anzugsdrehmoment	[Nm]	0,5...1,5

Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige	Betrieb	1 x LED, grün
	Betriebsart "Hohe Lichtleistung"	1 x LED, rot
	LED-Segment	1 x LED, weiß


Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

Elektrischer Anschluss - Parametrierung

- 1: Betriebsart "Hohe Lichtleistung"
- 2: Farbe 2
- 3: GND
- 4: LED-Segment 1
- 5: LED-Segment 2
- 6: LED-Segment 3
- 7: LED-Segment 4
- 8: Tasten sperren

Steckverbindung: M12



Elektrischer Anschluss - Spannungsversorgung

- 1: U+
- 2: Triggereingang NPN
- 3: GND
- 4: Triggereingang PNP
- 5: Dimmer

Steckverbindung: M12

O2D930



Externe Beleuchtung

Dome Light 80 WH IR/ US

