

**Artikelnummer:** 134192

**Kurzbeschreibung:** Reinigungssauger NSG  
uClean LD-1420 HMT

**Langbeschreibung:** Reinigungssauger NSG  
uClean LD-1420 HMT: Reinigungssauger mit  
professioneller Ausstattung zum Nass-/Trocken-  
Profireinigen von Gebäuden (Büro, Gewerbe,  
Haushalt etc), Industrie und Maschinen. 20 l  
Spezial-Kunststoffbehälter Drehzahlsteller, 2-stufig  
Blasfunktion Sanftanlauf Schlauchaufwicklung und  
Steckerfixierung Parkposition Räder und Rollen  
gummiert Wasserstandserkennung  
Multifunktionselement und Zubehördepot  
Netzanschlusskabel (PVC), 12 m lang Polyester-  
Faltenfilterpatrone FPP 3600 (3600 qcm



Filteroberfläche), Zusatzfilter FSS 1200 Vliesfilterbeutel FBV 20 Technische Daten:  
Leistungsaufnahme: max. 1400 Watt Volumenstrom: max. 69 l/s Unterdruck: max. 259  
mbar Lautstärke: db (A) Behältervolumen: max. 20 l Brutto, 16 l Staub, 10 l Wasser  
Aktionsradius: 15,2 - 16,2 m Gewicht: 9,2 kg Maße: B 370 x L 390 x H 550 mm Zubehör-  
Set HMT, bestehend aus: 1 x Saugschlauch (a'Ëœ 35 mm, 3,2 m) 1 x Griffrohr, Edelstahl  
mit Nebenluftschieber 1 x Saugrohr, Edelstahl, Teleskop 570 - 950 mm 1 x Fugendüse,  
220 mm lang 1 x Polsterdüse 1 x Profi-Universaldüse 29, umschaltbar 1 x Bodendüse 26  
mit Wassereinsatz Zubehör im Lieferumfang enthalten Europäische Normen Geprüft nach  
Normen und Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft. Alle Geräte werden in der  
Ausführung 230 V, 50/60 Hz geliefert. Staubklasse: "L" Industriesauger in der  
Staubklasse "L" sind geeignet zum Aufsaugen von trockenen Stäuben mit MAK-Werten >1  
mg/cbm POWER-TECHNIK FÜR PROFIS Leistungsstarker Schnellläufermotor mit bis zu  
20% mehr Leistung Der einstufige Schnellläufermotor mit einer neuartigen High-Speed-  
Turbine sorgt für einen optimalen Wirkungsgrad mit deutlich höherem Volumenstrom und  
Unterdruck als vergleichbare Motoren mit gleicher Wattleistung a'çâ,-â€œ und ist zudem  
wesentlich leichter und kompakter. Die bewährte Starmix-Bypass-Kühlung für Nass- und  
Trockensaugen wurde beibehalten. Die Lebensdauer der Kohlebürsten beträgt über 800  
Stunden! Optimierter Behälter mit bis zu 20% mehr Nutzvolumen Überzeugendes,  
modernes und ansprechendes Behälterdesign mit optimalem Brutto-Netto-Verhältnis. Der  
neue Schnellläufermotor benötigt wenig Platz, wodurch der Filter näher am Behälterkopf  
platziert werden kann. So entsteht ein grösseres Behältervolumen. Die schlagfeste und  
robuste Konstruktion ist auf den Einsatzbereich abgestimmt. Dank der glatten Innenwände  
erfolgt das Entleeren schnell und einfach. Der tief gelegene Schwerpunkt, große Räder  
und Lenkrollen bewirken eine ausgezeichnete Standfestigkeit. Blasfunktion mit  
Bajonettkupplung Die neue Blasfunktion mit einem beachtlichen Ausblasstrom von 215  
km/h kann auch parallel zum Einsaugen betrieben werden. Einfach einen Starmix-  
Saugschlauch (nur zusammensteckbare Schläuche) in die Bajonettkupplung stecken,  
einrasten und los geht's. Neu: Feststellbremse "SmartStop\*" Mit dieser neuen  
Feststellbremse lässt sich der NSG schnell und stabil in der Parkposition fixieren a'çâ,-  
â€œ nur mit dem Fuß, ohne dass die Hände benötigt werden. Außerdem dient sie als  
Fahrschutz und schützt das Fahrgestell vor Beschädigungen und erleichtert das  
Überwinden von Hindernissen. Weiterhin lässt sich die Fußbremse als ergonomisch  
geformter Handgriff zur einfachen und sauberen Entleerung des Behälters nutzen.  
Rundum standfest Größere Räder (130 mm) für perfekten Leichtlauf Gummierte Räder  
für leises und kratzfreies Arbeiten Mit optimierter Fahrtraverse ECO-Schalter/Wipp-Fuß-  
schalter für EIN/AUS Der I/O-Schalter befindet sich

**EAN/GTIN:** 4011240016269