


# ROLINE DisplayPort Kabel, v2.1, 10K, DP ST - ST, schwarz, 1,5 m

Artikelnummer	11.04.6021
Hersteller	ROLINE
Hersteller-Art.-Nr.	11.04.6021
EAN (Einzelstück)	7630049628786



**10K**

**ROLINE DisplayPort Kabel mit beidseitigem DP-Anschluss für das Verbinden eines Ultrabooks, Notebooks/Laptops oder PCs mit einem Monitor, TV, Beamer oder Projektor - für Bildschirmübertragungen in exzellenter Qualität mit einer 10K Auflösung von bis zu 10240x4320 @60Hz!**

- DisplayPort ist ein universeller Verbindungsstandard für die Übertragung von Bild- und Tonsignalen, der in der Computerbranche, der Industrie und der modernen Hausverkabelung weithin bekannt und geschätzt ist. Die Anwendungen umfassen hauptsächlich den Anschluss von Monitoren oder Projektoren an Computer, Notebooks/Laptops, Ultrabooks, NUCs und ähnliche Geräte
- DisplayPort v2.1 unterstützt den HDR-Standard ohne Kompression
- DP v2.1 kann bei einer Übertragungsbandbreite von 54 Gbit/s eine maximale Auflösung von 10K (10240x4320) @60Hz oder 4K (3840x2160) @120Hz erreichen.
- Das praktische Stecker-Design verhindert das Herausrutschen des Kabels aus der DisplayPort-Buchse und garantiert eine stabile Videoübertragung
- Konform zu DP v2.1 (max. 10240 x 4320 @60Hz)

## Technische Daten

Hersteller ROLINE

Produktgruppe	Kabel
Produkttyp	DisplayPort-Kabel
Farbe	schwarz
Länge	1.5 m
Übertragungsqualität	DisplayPort v2.1
Max. Auflösung	10240 x 4320 @60Hz (10K)
Seite 1 Typ des Anschlusses	DisplayPort
Seite 1 Art des Anschlusses	Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses	DisplayPort
Seite 2 Art des Anschlusses	Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich	extern
Kabelschirmung	geschirmt
Betriebstemperatur min.	-10 °C
Betriebstemperatur max.	60 °C
Gewicht	91.8 g
Verpackungshöhe	20 mm
Verpackungsbreite	150 mm
Verpackungstiefe	150 mm
Paketgewicht	0.1 kg