



Broca para gres fino, Ø: 10mm



Datos de pedido

Número de pedido	787035 10
GTIN	9002741151370
Clase de artículo	76G

Descripción

Ejecución:

2 piezas. Broca con **plaquita de metal duro diamantada**, con punta de centrado patentada para la aplicación puntual y la ejecución de perforaciones exactas sin roturas. Con mango de 10 mm. Broca de metal duro para el uso en el asiento del portabrocas industrial. Con mango de 6 caras de 1/4 pulgadas (E 6,3).

Aplicación:

Para **azulejos de gres de máxima dureza** hasta un grado de dureza Mohs / Ritz de 9, así como vidrio y porcelana.

Nota:

No adecuado para taladrado percutor. Velocidad de giro del husillo máx. 200 rpm. No requiere refrigeración.

Descripción técnica

Mango	Mango cilíndrico
Número de brocas	2
Velocidad de giro máxima	200 min ⁻¹

Material de corte	MD
Uso con impacto / sin impacto	Sin taladrado de percusión
Ø de mango	10
Mango hexagonal para puntas	E 6,3
Longitud total	120 mm
Ø	10 mm
Tipo de producto	Broca de cincel