



KABELVERSCHRAUBUNGEN metrisch



Powering Business Worldwide™

Typ **V-M16**

Art.-Nr. **215077**

Lieferprogramm

Sortiment			Allgemeines Schaltschrankzubehör
Zubehör			Kabelmanagement
Leitungseinführung			M16
Bohrungsdurchmesser		mm	16.5
Leitungsaußendurchmesser		mm	4.5 - 10
Verwendung Kabel NYM/NYY, 4-adrig		mm ²	H05VV-F3 x 1.5, NYM 1 x 16/3 x 1.5
Beschreibung			Brandklasse V2 nach UL94 mit Gegenmutter und integrierter Zugentlastung
Werkstoff			Polyamid halogenfrei
Oberfläche			RAL 7035
Information zum Lieferumfang			mit Gegenmutter und integrierter Zugentlastung
Schutzart			IP68 bis 5 bar (30 min)

Allgemeines

Schutzart IP68 bis 5 bar (30 min)

Material

Werkstoff			Polyamid halogenfrei
Farbe			Grau, RAL 7035
Temperaturbeständig			-20 °C - 100 °C, kurzzeitig bis ca. 120 °C
Chemische Beständigkeit			Beständig gegen: Aceton, Benzin, Benzol, Dieselöl, Fette, Öle, Lösungsmittel für Farben und Lacke
Spannungsrisssgefahr			niedrig
Flammwidrigkeit			Glühdrahtprüfung 750 °C nach EN 60695-2-11
Brandklasse nach UL94			V2

Abmessungen

