

## Serie 4, Integrierte Designhaube, 80 cm, Klarglas, Mattschwarz DBB85CC60



### Sonderzubehör

DWZ1IB1B6 Long-life Clean Air Geruchsfilter (Ers.)  
 DWZ1IB1I6 Long-life Clean Air Umluftset  
 DWZ1IB6K2 Kaminverlängerung 450-854 mm  
 DWZ1IB6N2 Kaminverlängerung 187-360 mm



- **Maximaler Stauraum:** Das T-förmige Design bietet viel Platz und eine Tragfähigkeit von bis zu 20 kg.
- **Nahtlose Integration:** flächenbündige Installation für ein elegantes, nahezu unsichtbares Erscheinungsbild.
- **Tastensteuerung:** einfache und bequeme Einstellung deines Dunstabzugs.
- **Dual Filtersystem:** effiziente und langlebige Luft- und Geruchsfiltrierung.
- **Einfache Installation:** einfache Installation durch eine Person mit vielen flexiblen Layout-Optionen.

### Technische Daten

Bauart:	Lüfterbaustein/Zwischen-/Unterbaubauhaube
Länge Anschlusskabel:	130 cm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):	340mm x 760.0mm x 300mm mm
Gerätehöhe:	60 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:	430 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas:	650 mm
Nettogewicht:	8.8 kg
Steuerung:	Mechanisch
Anzahl der Leistungsstufen:	3
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft:	582 m³/h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft:	521 m³/h
Max. Luftmenge:	582 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck):	2
Schallleistung:	65 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens:	150 mm
Material des Fettfilters:	Metallfettfilter, waschbar
EAN-Nummer:	4242005504619
Anschlusswert:	200 W
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Gerätetyp:	Eingeblaut



## Serie 4, Integrierte Designhaube, 80 cm, Klarglas, Mattschwarz DBB85CC60

### Design:

- Installation in einen Oberschrank
- Flächenbündiger Einbau zur nahtlosen Integration in Oberschränke.
- Glasschirm: Klarglas
- Vergrößerter Stauraum: bis zu 10 kg Kapazität auf jeder Seite des Dunstabzugs
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

### Wichtigste Eigenschaften:

- Energieeffizienter Kondensatormotor
- 2 x LED 1,5 W
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 290 lux
- 2 Metallfettfilter

### Komfortfunktionen:

- Klappbarer Glasschirm für zusätzliche Dunsterfassung
- Schrank-Schutz: zusätzlicher seitlicher und rückseitiger Schutz gegen Dämpfe
- Drucktasten
- 3 Leistungsstufen

### Komfort bei der Reinigung:

- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen.
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Beschichtete Oberfläche zur Reduzierung von Fingerabdrücken

### Abluft Modus:

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann das Gerät im Abluftbetrieb folgende Werte erreichen:
- Leistungsstufe 1: Lüfterleistung 349 m<sup>3</sup>/h; Geräuschwert 54 dB(A)  
re1pW
- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung 458 m<sup>3</sup>/h; Geräuschwert 60 dB(A)  
re1pW
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung 583 m<sup>3</sup>/h; Geräuschwert 65 dB (A)  
re1pW
- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 70.5 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: B\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B\*

### Umluft Modus:

- Für den Umluftbetrieb ist ein Long-Life Clean Air Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich
- Der Long-Life Clean Air Geruchsfilter absorbiert intensive Gerüche, wie z. B. Fisch, als auch Pollen. Die Lebensdauer kann durch Auffrischen des Filters im Backofen bis zu 4 Mal verlängert werden
- Nach EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann das Gerät im Umluftbetrieb mit dem Long-Life Clean Air Umluftset (erhältlich als Sonderzubehör) folgende Werte erreichen:
- Leistungsstufe 1: Lüfterleistung 333 m<sup>3</sup>/h; Geräuschwert 61 dB(A)  
re1pW
- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung 441 m<sup>3</sup>/h; Geräuschwert 68 dB(A)  
re1pW
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung 521 m<sup>3</sup>/h; Geräuschwert 72 dB (A)

re1pW

### Technische Daten und Nachhaltigkeit:

- Angaben zum Verbrauch:
- Gesamtanschlusswert: 200 W
- Spannung: 220 - 240 V
- Nachhaltigkeit:
- Made in Germany: hergestellt in einer CO<sub>2</sub>-neutralen Produktionsanlage
- Umweltfreundliche Verpackung
- Erhältlicher Long-Life Clean Air Geruchsfilter mit bis zu 4-fach verlängerter Lebensdauer

### Informationen zur Planung und Installation:


- Für die Installation in einem 80 cm breiten Spezial-Oberschrank.
- Integrierte Designhaube Komfort-Installation: einfaches Montage-System
- Gerätemaße (HxBxT): 340 x 798 x 298 mm
- Einbaumaße (HxBxT): min. 340 mm x 760 mm x min. 300 mm
- Die Wandabschlussleisten zum Einbau in Oberschränke mit einer maximalen Tiefe von bis zu 360 mm liegen dem Gerät bei.
- Für den Einbau in höhere Oberschränke sind Kaminverlängerungen als optionales Zubehör erhältlich.
- Abluftausgang: Ø 150 mm
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker



BOSCH


**Serie 4, Integrierte Designhaube, 80 cm, Klarglas, Mattschwarz  
DBB85CC60**

Maße in mm  
**Ansicht von oben**



**A:** Kabeldurchführung

Maße in mm




**A:** Elektro

**B:** Gas – ab Oberkante Topfträger

**C:** Elektro – für Australien und Neuseeland


Maße in mm  
Einbaubispiel mit Gewürzregal



**A:** Bereich ohne Scharniere

Montagebeispiel in Schränken mit Quertraverse, wenn Einbau mit Kaminverlängerung (Sonderzubehör) nicht möglich

Maße in mm  
Ersatzbedarf




**A:** Bereich ohne Scharniere

Montageanforderungen für den Austausch bestehender Einbaulösungen durch die integrierte Designhaube ohne Austausch des Schrankes




BOSCH


Maße in mm  
**Frontansicht**



Maße in mm  
**Seitenansicht**




Maße in mm  
**Einbaubeispiel**




A: Bereich ohne Scharniere

Maße in mm  
Einbaubeispiel in Möbelausschnitt



Maße in mm



**A:** Bereich ohne Scharniere