

bac gerbable emboîtable

hauteur x longueur x largeur 135 x 590 x 380 mm, capacité 18 l, en polypropylène en bleu, parois plein, tablette plein

Numéro d'article: 521511



Bac gerbable emboîtable

pour une utilisation à pleine capacité de la surface de stockage

bac gerbable emboîtable


- hauteur x longueur x largeur 135 x 590 x 380 mm
- capacité 18 l
- capacité de gerbage 100 kg
- en polypropylène en bleu
- parois plein, tablette plein
- manutention facile avec poignées
- emboîtable par rotation à 180°
- convient pour aliments
- Convient pour convoyeur à rouleaux
- résistant à la température de -20 °C à +90 °C
- 5 années de garantie

Détails techniques



type de récipient	bac gerbable	structure de cloison	plein
norme européenne	non	soubassement	plein
capacité	18 l	couvercle	en accessoires (non compris)

hauteur	135 mm	convient pour aliments	oui
longueur	590 mm	convient pour les convoyeurs à r	oui
largeur	380 mm	considération comme matière dang	différents tissus, nous consulter
capacité de gerbage	100 kg	résistance à la température	-20 °C à +90 °C
matériau	polypropylène	dispositif de support	poignées
recyclable	oui	couleur	bleu
gerbable	oui	garantie	5 années
emboîtable	oui	Poids	2,2 kg
pliable	non		

Accessoires

187171		couvercle indépendant, en Polystyrène, pour bac gerbable emboîtable, pour récipients longueur x largeur 590 x 380 mm, longueur x largeur 590 x 380 mm, en gris
--------	---	--

Cela s'adapte aussi ...

202875		diable à patins, force 250 kg, pelle largeur x profondeur 320 x 250 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, roues avec bandage caoutchouc plein sur jante plastique
529885		rayonnage - rayonnage complet (élément de départ et suivant), hauteur x largeur x profondeur 2000 x 2062 x 436 mm, charge max. par tablette 80 kg, 2 éléments standard avec 5 niveau(x) chacun avec tablette en acier, angle d'installation droit, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion