

BS-ROLLEN

bokwiel

draagvermogen 125 kg, diameter x breedte 100 x 30 mm, naaf lengte x Ø 40 x 12 mm, met polyurethaan-banden, naaf met wiellager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 104 x 80 mm

Artikelnummer: 503814



BS ROLLEN

BS-ROLLEN Transporttoestelwiel

Bokwiel

bokwiel


- draagvermogen 125 kg
- diameter x breedte 100 x 30 mm
- naaf lengte x Ø 40 x 12 mm
- met polyurethaan-banden
- geluiddempend
- naaf met wiellager
- schroefgatafstand 76x56/84x64 mm, schroefgat-Ø 9 mm
- velg van kunststof
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 104 x 80 mm

Technische details

transporttechniek	rollen	draadvangkappen	nee
roltype	transportapparaatwielen	totale hoogte	128 mm
bouwmodel	bokwiel	naaf lengte	40 mm
draagvermogen	125 kg	naafboorgat	12 mm
banden	polyurethaan	wielbreedte	30 mm
wiel-Ø	100 mm	loopvlak eigenschap	geluiddempend

materiaal velg	kunststof	lengte plaat	104 mm
wiellager	wiellager	breedte plaat	80 mm
geschikt voor vloertype	glad/effen, ruw/effen, glad/oneffen, ruw/oneffen	afstand schroefgat	76x56/84x64 mm
bevestigingselement	plaat	schroefgat-Ø	9 mm
elektrisch geleidend	nee	oppervlak behuizing	verzinkt
materiaal behuizing	staal	gewicht	0,46 kg
rem	zonder		

Gerelateerde Producten

503819		wiel, draagvermogen 125 kg, diameter x breedte 100 x 30 mm, naaf lengte x Ø 40 x 12 mm, met polyurethaan-banden, naaf met wiellager, velg van kunststof
--------	---	---

Dit past ook bij ...

400701		Rechthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen
438985		zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm
763068		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken