

**Artikelnummer:** 46681

**Kurzbeschreibung:** Teilereinigungsgerät Typ F2  
(ohne Fass und Wanne)

**Langbeschreibung:** Teilereinigungsgerät Typ F2:  
Das Teilereinigungsgerät "Typ F2" ist ein manuelles Reinigungsgerät, das in einer robusten und stabilen Gerätekonstruktion in Industrieausführung gefertigt wurde. Mit geeigneten Spezialreinigern wird es zu einer Arbeitseinheit kombiniert, in welcher der Reiniger bis zu einer Sättigung (je nach Anwendung ca. 6 Monate bis 2 Jahre) im Kreislauf geführt wird. Da die Reinigungsflüssigkeit nicht erhitzt werden muss (Kaltreinigungsverfahren) und diese mehrfach verwendet werden kann, sparen Sie Zeit und Energiekosten und schonen so die Umwelt und senken Ihre Betriebskosten. Das Reinigungsgerät ist mit einer patentierten, selbstansaugenden Kreislaufpumpe ausgestattet, die Energie spart und absolut störungs- und wartungsfrei arbeitet. Die Einsatzmöglichkeiten dieses Produkts sind vielseitig. Es kann zur Teilereinigung und Oberflächenentfettung, Wartung und Instandhaltung (Produktionsanlagen, Förderbändern, Armaturen, Pumpen, Motoren etc.) und Reparatur und Wartung von Transportmitteln aller Art (PKW, LKW, Stapler, Land- und Baumaschinen etc.) genutzt werden. Viele weitere Gerätetypen und Spezialbauten auf Anfrage erhältlich. Die Lieferung erfolgt ohne Fass und Wanne. Für Fassgröße: 50 l Arbeitsfläche: 790 x 530 mm Arbeitshöhe: 920 mm Tragfähigkeit: 60 kg Anschluss (Wechselstrom): 230 V Masse (B/T/H): 615 x 800 x 1005 mm Gewicht (ohne Fass): 50 kg



**EAN/GTIN:** 4030209001061