

Gelenkteller

22590.0110



Produktbeschreibung

Die Gelenkteller sind als Stellfuß und Druckstück verwendbar. Es können nicht parallele Auflageflächen bis max. 15° Grad ausgeglichen werden.

Werkstoff

Kugelelement

- Rostfreier Stahl 1.4305

Teller


- Thermoplast POM, weiß

Weiterführende Informationen

Hinweise

Bei der Ausführung $d_1 = M10$ und $M12$ ist die Kontermutter gemäß DIN 934.


Maßzeichnung



Bestellinformationen

Abmessungen					SW	Belastbarkeit bei statischer Belastung max.	Temperatur		Gewicht	Art.-Nr.
d_1	d_2	h_1	h_2	t			min.	max.		
[mm]					[mm]	[kN]	[°C]		[g]	
Teller aus Thermoplast, Kugelelement aus rostfreiem Stahl – Bild 1, Thermoplast										
M10	32	22	5	9	17	10	-30	80	26	22590.0110

Anwendungsbeispiel



Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 14.06.2023.

Enthält Proposition 65 Stoffe



Nickel kann bei Exposition zu Krebs führen.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.