

# ENGEL

## Lötpistolen für den universellen Einsatz

HSGM Heisschneide-Geräte und -Maschinen GmbH  
 In der Rehbach 13  
 D-65396 Walluf  
 Tel: +49 (0) 6123-9978-0  
 Fax: +49 (0) 6123-9978-40  
 E-Mail: [info@hsgm.com](mailto:info@hsgm.com)

### ENGEL LÖTER TYP 60 S

Die weltweit bekannten und bewährten ENGEL-Löter sind Qualitätserzeugnisse, die unter Berücksichtigung langjähriger Erfahrung entwickelt wurden. Auf Grund der kurzen Aufheizzeit - die Lötpitze wird direkt beheizt - und der schnellen Abkühlung der Lötpitze, eignen sich unsere Lötpistolen besonders für Einzellötstellen, wie sie im Service-Betrieb täglich anfallen.



- Netzspannung: 230V; 50Hz
- Leistungsaufnahme: 50 Watt
- In 6 Sekunden lötbereit
- Lötstellenbeleuchtung
- Schutzklasse II (schutzisoliert)
- Gewicht: 700 Gramm  
(SB-verpackt 930g, im Koffer 1160g)



ENGEL-Löter sind durch ihre Wirkungsweise energiesparend, weil die Lötpitze nur beheizt wird, solange der Schalthebel gedrückt bleibt. Die Geräte sind mit einem Sicherheits-Transformator ausgerüstet, der einen hohen elektrischen Schutz gewährleistet, sowie mit einer eingebauten oder aufsteckbaren Beleuchtung, mit der die Arbeitsstelle schattenfrei ausgeleuchtet werden kann. Sämtliche Lötpitzen sind leicht auszuwechseln. Mit unseren Lötpistolen und deren verschiedenen Lötpitzen-Formen sind die vielfältigsten Labor-, Reparatur, Montage- und Heimwerkerarbeiten möglich: beispielsweise Lötarbeiten an feinen Leiterbahnen oder auch an Querschnitten bis 12mm<sup>2</sup>.

#### Inhalt:

- 1 ENGEL-Löter Typ 60S
- 1 Lötpitze Typ 60 WB
- 1 Rolle Lötzinn ca. 4g
- 1 Reinigungsschwamm
- 1 Bedienungsanweisung
- 1 Kartonverpackung (auch im Kunststoffkoffer erhältlich)

#### Ersatz-Lötpitzen für ENGEL-Löter Modell 60S:



Lötspitze Typ 60WB  
für Lötarbeiten bis 2,5mm<sup>2</sup>



Lötspitze Typ 60WS  
für Feinlötarbeiten bis 1mm<sup>2</sup>