

table élévatrice stationnaire

force 2000 kg, plateforme E,
plateforme longueur x largeur 1400 x
1200 mm, course utile 800 mm,
cisaille simple en acier avec finition
époxy résistante aux chocs et aux
rayures en RAL5019 bleu capri



Numéro d'article: 210792



Table élévatrice plate

avec plateforme E

table élévatrice stationnaire

- force 2000 kg
- plateforme E
- plateforme longueur x largeur 1400 x 1200 mm
- en tôle lisse avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5019 bleu capri
- course utile 800 mm
- hauteur de construction 80 mm
- durée de levage 30 sec
- exécution de la levée électrique
- avec protection anti-basculement
- cisaille simple en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5019 bleu capri
- structure acierrigide
- consommation d'énergie 0,72 kW
- câble longueur 3 m
- avec tension 400V/50Hz
- poids 320 kg

Détails techniques

appareil de levage	table élévatrice	surface de plateforme	finition peinture époxy
type de table élévatrice	table élévatrice stationnaire	couleur de la plateforme	bleu capri // RAL5019
charge	2000 kg	commande de levage	électrique
longueur de plateforme	1400 mm	modèle de ciseaux	cisaille simple
largeur de plateforme	1200 mm	longueur de câble	3 m
hauteur de levage (min.)	80 mm	matériau	acier
hauteur de levage (max.)	800 mm	surface de ciseaux	finition peinture époxy
temps de levage	30 sec	couleur des ciseaux	bleu capri // RAL5019
course utile	800 mm	longueur	1400 mm
hauteur de construction	80 mm	Consommation d'énergie	0,72 kW
type de plateforme	plateforme E	alimentation	tension 400V/50Hz
matériau de plateforme	tôle lisse	Poids	320 kg

Cela s'adapte aussi ...

149422		palan manuel à chaîne, charge de traction 3000 kg, levée standard longueur 3 m, nombre de brins 1
210799		transpalette, force 5000 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 210 mm, roulettes pivotantes avec bandage acier, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage acier, largeur x Ø 75 x 80 mm
354036		élingue multibrins, force simple directe 8400 kg, longueur utile 1 m, nombre de chaînes : 4 pièce, en polyester en gris
508980		palan roulant combiné, charge de traction 5000 kg, palan coulissant, levée standard longueur 3 m
670488		sangle de levage, force simple directe 5000 kg, longueur utile 6 m, en polyester en rouge