

## Bauer Einhängewanne

Auffangvolumen 200 l, Höhe x Breite x Tiefe 135 x 2665 x 1265/915 mm, mit PE-Einsatz und Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, aus Stahlblech mit Lackierung in RAL2000 Gelborange



Artikelnummer: 254736



### Einhängewanne

- Ideal zur schnellen und gesetzeskonformen Umrüstung von Regalsystemen für die Gefahrstofflagerung
- Geeignet als eigene Ebene im Regal, die direkt auf die Trägerprofile aufgelegt wird
- Mit Überstand an den Längsseiten als Auflagefläche zur Lagerung unter Dach
- Geeignet für wassergefährdende Stoffe der GHS-Kategorie 1-4 und brennbare Stoffe der GHS-Kategorie 1-3
- Auffangvolumen 200 l
- Höhe x Breite x Tiefe 135 x 2665 x 1265/915 mm
- mit PE-Einsatz und Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- aus Stahlblech mit Lackierung in RAL2000 Gelborange
- Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR

## Technische Details

Gefahrstoff-Lagertyp    Auffangwanne

Material    Stahlblech

Auffangwannentyp	Einhängewanne	Materialstärke	3 mm
geeignet für (Produkt/Material)	Regalsysteme	Oberfläche	lackiert
geeignet für (Anwendung)	einhängen als Lagerebene	Farbe	gelborange // RAL2000
Lagerort	unter Dach	Bauart	mit Überstand als Auflagefläche
Auffangvolumen	200 l	Auffangwanne Ausstattung	PE-Einsatz, Gitterrost
Gefahrstoffeignung	wassergefährdende Stoffe der GHS-Kategorie 1-4 und brennbare Stoffe der GHS- Kategorie 1-3	Material Gitterrost	Stahl
Bauweise (Zulassung)	Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR	Oberfläche Gitterrost	verzinkt
Höhe	135 mm	stapelbar	nein
Breite	2665 mm	fahrbar	nein
Tiefe	1265 mm	Richtlinie	StawaR
für Längstraversenabstand	915 mm	Gewicht	198 kg