

# A3020069

## COM-KNOBS 20, mit Aussparung

Passend für Drehpotentiometer mit runden Wellenenden nach DIN 41591. Spannzangensystem für bequeme Knopfmontage von vorn. Achsbohrung abgestuft.

Max. Drehmoment: Montage = 1,0 Nm, Funktion = 0,9 Nm.

### Lieferumfang

1 COM-KNOB (mit Aussparung)



### TECHNISCHE DATEN

Material	PA 6	Durchmesser	20 mm
Farbe	nero	Höhe	16 mm
Standards	RoHS konform, REACH konform	Achsbohrung	6 mm

Bitte die Maße an aktuellen Teilen abnehmen. Diese unterliegen material- und produktionsspezifischen Fertigungstoleranzen.

### KAUFMÄNNISCHE DATEN

Gewicht/1 Stück	8 g
Warentarifnummer (OKW Produkt)	84879090
Herstellungsland	Deutschland

### KUNDENSPEZ. MODIFIKATIONEN

Was benötigen Sie für Ihr persönliches Produkt? Bei Bedarf liefern wir Ihnen die Gehäuse/Drehknöpfe einbaufertig mit allen notwendigen Modifikationen und Veredelungen. Wir beraten Sie gerne. Fragen Sie an!

### Produktoptionen für A3020069

# A3020069

COM-KNOBS 20, mit Aussparung



Mechanische  
Bearbeitung



Bedruckung



Laserbeschriftung



Konfektion / Montage

# A3020069

COM-KNOBS 20, mit Aussparung


## SYSTEMKOMPONENTEN ZUM KOMPLETTIEREN



A3220003  
Deckel 20  
PA 6  
korall



A3220004  
Deckel 20  
PA 6  
beach



A3220005  
Deckel 20  
PA 6  
lagun



A3220006  
Deckel 20  
PA 6  
sky



A3220007  
Deckel 20  
PA 6  
mineral



A3220009  
Deckel 20  
PA 6  
nero



A3320003  
Peak 20 - 50  
PA 6  
korall



A3320004  
Peak 20 - 50  
PA 6  
beach



A3320005  
Peak 20 - 50  
PA 6  
lagun



A3320006  
Peak 20 - 50  
PA 6  
sky



A3320007  
Peak 20 - 50  
PA 6  
mineral



A3320009  
Peak 20 - 50  
PA 6  
nero

## ZUBEHÖR "SCHRAUBEN"



A6207009  
Rundmutter M7 x 0,75





A6210009  
Rundmutter M10 x 0,75



A6295009  
Rundmutter 3/8"-32G



A6300000  
Steckschlüssel



M 1:1

Bitte die Maße an aktuellen Teilen abnehmen.  
Diese unterliegen material und produktionsspezifischen  
Fertigungstoleranzen

Please take the dimensions from current parts.  
These are subject to material- and manufacturing-  
specific tolerances

Informationskopie  
wird nicht aktualisiert  
Copy for Information  
will not be updated

Erst. am: 04.07.2012  
Erst. von: D. Hasselbach  
Freig. am: 20.09.2013  
Freig. von: D. Hasselbach  
Revision: 04

Toleranzen:  
DIN 16901 T130  
Volumen:

Status:  
SERIENFREIGABE  
Zeichnungsart:  
KUNDE



Technische Änderungen vorbehalten. Irrtümer oder Druckfehler  
begründen keinen Anspruch auf Schadenersatz. Wichtige Ein-  
baumaße bitte direkt mit dem aktuellen Produkt abstimmen.

Subject to technical modification without prior notice. Typogra-  
phical and other errors do not justify any claim for damages. All  
dimensions should be verified using an actual moulded part.

Sous reserve de modifications techniques. Toute erreur ou faute  
d'impression ne justifie aucune demande d'indemnisation. Nous  
prions les clients de verifier les dimensions des composants avec  
les boitiers avant le montage.



This document contains proprietary information of OKW Gehäusesysteme GmbH  
and is tendered subject to the conditions that the information be retained in confidence  
not be reproduced or copied and not be used or incorporated in any product.

COM-KNOBS 20  
Borehole ø6 mm, with chamfer

A302006\*

M 2:1

Für dieses Dokument behalten wir uns alle Urheberrechte vor. Es darf auch auszugs-  
weise weder vervielfältigt noch Dritten in irgendeiner Form zugänglich gemacht werden.

Dateiname:  
00010514