

# BOHRMASCHINEN, PISTOLENFORM

## DRILLING MACHINES, PISTOL FORM



### VORTEILE

- Zuverlässige Werkzeuge mit günstigem Gewichts-Leistungsverhältnis
- Bohrfutter austauschbar für unterschiedliche Einsatzbereiche.
- Start mit niedriger Drehzahl für besseres Ansetzen des Bohrers.
- Lange Standzeit bei hoher Leistung.
- Empfohlen zum horizontalen Bohren.

### BENEFITS

- Reliable tools with excellent power to weight ratio.
- Changeable chucks for different applications.
- Starting at low speed to facilitate initial insertion of the bit.
- Long tool life at high power.
- Ideal for horizontal drilling operations.



## TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

### Pistolenform, Taster

Pistol form, push button

Artikel Item	Artikel Nr. Item No.	Aufnahme Chuck	Spannbereich Range Ø mm	Drehzahl Speed min <sup>-1</sup>	Leistung Power Watt	Gewicht Weight kg	Abmessungen Dimensions Ø x L x H mm	Luftverbrauch Air Consumption l/s
DG30/2000P	42113000	ZKF*	0 - 6	20.000	300	0,730	38 x 180 x 155	9
DG30/650P	42113200	SSF	0 - 8	6.500	300	0,940	38 x 196 x 155	9
DG30/540P	42113400	SSF	0 - 8	5.400	300	0,940	38 x 196 x 155	9
DG30/380P	42113600	SSF	0 - 8	3.800	300	0,940	38 x 196 x 155	9
DG30/290P	42113800	SSF	0 - 8	2.900	300	0,940	38 x 196 x 155	9
DG30/170P	42114000	SSF	1 - 10	1.700	300	1,180	38 x 233 x 155	9
DG30/100P	42114200	SSF	1 - 10	1.000	300	1,180	38 x 233 x 155	9
DG30/50P	42114400	SSF	1 - 10	500	300	1,180	38 x 233 x 155	9
DG38/600P	42100000	SSF	1 - 10	6.000	380	1,080	38 x 223 x 155	10
DG38/490P	42100100	SSF	1 - 10	4.900	380	1,080	38 x 223 x 155	10
DG38/330P	42100200	SSF	1 - 10	3.300	380	1,080	38 x 223 x 155	10
DG38/260P	42100300	SSF	1 - 10	2.600	380	1,080	38 x 223 x 155	10
DG40/320P	42104200	SSF	1 - 10	3.200	400	1,540	46 x 222 x 170	11
DG40/260P	42104400	SSF	1 - 10	2.600	400	1,540	46 x 222 x 170	11
DG40/180P	42104600	SSF	1 - 10	1.800	400	1,540	46 x 222 x 170	11
DG40/80P	42104800	SSF	1 - 13	750	400	2,000	46 x 263 x 170	11
DG40/49P	42104900	SSF	1 - 13	450	400	2,000	46 x 263 x 170	11

ZKF: Zahnkranzfutter / Keyed chuck    SSF: Schnellspannfutter / Self-locking chuck

\* nicht austauschbar / only usable with ZKF

**Druckluft-Anschluss: G 1/4"**  
**Empf. Schlauchdurchmesser: 9 mm**

**Compressed Air Connection: G 1/4"**  
**Recommended hose diameter: 9 mm**

## LIEFERUMFANG SCOPE OF DELIVERY

**DG 30/2000 P:** Werkzeug inkl. Zahnkranzfutter und Schlüssel, Aufhängung, Schnellkupplungs-nippel, zweiter Handgriff

**DG 30/... P:** Werkzeug inkl. Schnellspannfutter, Aufhängung, Schnellkupplungs-nippel, zweiter Handgriff

**DG 40/... P:** Werkzeug inkl. Schnellspannfutter, Aufhängung, Gewindetülle, zweiter Handgriff

**DG 30/2000 P:** Tool with keyed chuck and key, hanging, quick acting coupling, second handle

**DG 30/...P:** Tool with self-locking chuck, hanging, quick acting coupling, second handle

**DG 40/...P:** Tool with self-locking chuck, hanging, nipple, second handle

## ZUBEHÖR FÜR BOHRMASCHINEN ACCESSORIES FOR DRILLING MACHINES

### ZKF Zahnkranzfutter, Zahnkranzschlüssel inklusive

ZKF Keyed Chucks, Chuck Key included



Spannbereich Range	Abmessungen Dimensions		DG 13/... mit Aufnahme Konus J0	Für DG 30/... mit Aufnahme 3/8" x 24 UNF	Für DG 40/... mit Aufnahme 1/2" x 20 UNF	ZKF - Schlüssel Chuck Key
Ø mm	Ø mm	L mm	Artikel-Nr. Item No.	Artikel-Nr. Item No.	Artikel-Nr. Item No.	Artikel-Nr. Item No.
0-4	26	36	01909110			
0-6	30	43		01709106		01710102
0-8	30	43		01709105		
1-10	36	50		01709113	01709103	
1-13	51	67		01065100	01709101	01710101

### SSF Schnellspannfutter

SSF Self-locking Chucks



Spannbereich Range	Abmessungen Dimensions		Für DG 30/... mit Aufnahme 3/8" x 24 UNF	Für DG 40/... mit Aufnahme 1/2" x 20 UNF
Ø mm	Ø mm	L mm	Artikel-Nr. Item No.	Artikel-Nr. Item No.
0-6	30	52	01451100	
0-8	34	60	01451101	
0-8	35	72		01065101
1-10	34	56	01451102	
1-10	35	72		01065102
1-13	43	85		01065103