

Druckluft-Bohrmaschinen mit Pistolengriff

0607153520

Bohrmaschine 180 Watt



Die passende Bohrmaschine für die unterschiedlichsten Werkstoffe

- Bei Mittelgriffbohrmaschinen sorgt ein sehr ergonomisches, glasfaserverstärktes Polyamidgehäuse für müheloses Arbeiten und schützt den Anwender vor dem gefürchteten „Weißfinger-Syndrom“
- Für Arbeiten an Schleusen, Stauwehren und Kanälen – überall dort, wo elektrisches Werkzeug ungeeignet ist
- Zahnkranzbohrfutter, bis 4 mm Max.
- Bohrdurchm. Stahl: 4mm
- Bohrspindel Gewinde: 1/2"-20 UNF-2A
- CLEAN

Im Preis enthalten: Aufhängebügel 3 601 923 019 Schlauchnippel G 1/4" 3 603 386 039
Zahnkranzbohrfutter 1 608 571 020

Technische Daten

Leistung (kW)	0,18
Drehzahl (1/min)	3700
Gewicht (kg)	0,8
Anschlussgewinde (Zoll)	G 1/4
Luftverbrauch (l/min)	468
Mindestschlauchweite (mm)	10