

fetra servante d'atelier

force 150 kg, plateau longueur x largeur 510 x 410 mm, plateforme en acier, avec rebord antichute, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant, hauteur 505 - 775 mm, avec bandage TPE

Numéro d'article: 374306



fetra
Transportgeräte



fetra Servante d'atelier

Force 150 kg

servante d'atelier

- force 150 kg
- plateau longueur x largeur 510 x 410 mm
- plateforme en acier, avec rebord antichute
- structure en acier, soudé
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
- hauteur 505 - 775 mm
- niveaux réglables au pas de 25 mm
- 4 roulettes pivotantes, 2 roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 75 mm
- avec bandage TPE
- moyeu avec palier lisse
- disposition des roues rectangulaire
- Produit livré démonté

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	roulement	palier lisse
type de chariot	servante d'atelier	conducteur d'électricité	non
charge	150 kg	matériau	acier
longueur de plateau	510 mm	matériau de finition	soudé
largeur de plateau	410 mm	livraison	démonté
hauteur	505-775 mm	norme européenne	non
tablette réglable au pas	25 mm	rehausses	aucune
type de niveau	panneau en acier	équipement chariot	sans équipement
matériau de plateforme	acier	rabattable	non
équipement de plateforme	rebord antichute	disposition des roues	rectangulaire
nombre/type de roulettes	4 roulettes pivotantes	surface	finition peinture époxy
équipement roue	2 roulettes pivotantes avec freins	couleur	bleu brillant // RAL5007
pneumatique	TPE	Poids	16 kg
Diamètre de roue	75 mm		