

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 2433 Schwerer Werkstattwagen



Transportgeräte



Baukasten-System: Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet. 2 Böden aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor, bündig im Stahlrahmen liegend. 1 verschließbarer Schrank mit Flügeltür, 1 fester und 2 verstellbare Böden im Schrank. Abmessungen Schrank: (B x T x H: 600 x 800 x 600 mm). Pulverbeschichtet, Korpus lichtgrau RAL 7035, Front blau RAL 5007. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft obere Ladefläche 200 kg. Tragkraft pro Fachboden im Schrank 30 kg.

Technische Details:



Gesamttragkraft (kg)	600
Ladeflächenlänge (mm)	1250
Ladeflächenbreite (mm)	800
Etagenhöhen (mm)	270, 900
Gesamtlänge (mm)	1397
Gesamtbreite (mm)	809
Gesamthöhe (mm)	900
Bereifung	TPE
Radgröße (mm)	200 x 40
Gewicht (kg)	86
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	87168000
GTIN	4017976024332