



Passive Bauelemente > Widerstände > Durchgangsloch-Widerstände



Widerstandstyp: **Universalwiderstand**
Elementtyp: **Kohleschicht**
Nennleistung: **.33 W**
Leitungstyp: **Axial verplombt**
Basismaterial des Anschlussbereichs: **Kupfer**

Eigenschaften

Produktmerkmale

Widerstandstyp	Universalwiderstand
Elementtyp	Kohleschicht

Konfigurationsmerkmale

Anzahl der Widerstände	1
------------------------	---

Elektrische Kennwerte

Nennleistung	.33 W
--------------	-------

Sonstige Eigenschaften

Leitungstyp	Axial verplombt
-------------	-----------------

Klemmenmerkmale

Basismaterial des Anschlussbereichs	Kupfer
Anzahl der Anschlüsse	2

Abmessungen

Passive Komponenten – Abmessungen	6.8 x 2.5 mm
-----------------------------------	--------------

Verwendungsbedingungen

Betriebstemperaturbereich	-55 – 155 °C[-67 – 311 °F]
---------------------------	----------------------------

Verpackungsmerkmale

Verpackungsmethode	Ordner
--------------------	--------



Produkt-Compliance

Bitte besuchen Sie die Produktseite auf [TE.com](#) um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU	Compliant
EU ELV Richtlinie 2000/53/EG	Compliant
China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
Halogengehalt	Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free
Lötfähigkeit	Wave solder capable to 265°C

Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen erfahren.Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet.Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen.Hinsichtlich der REACH Verordnung beruhen die Angaben von TE bezüglich der besonders besorgniserregenden Substanzen (Substances of Very High Concern, SvHC) auf den ‚Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen‘, wie sie auf der Webseite der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) unter folgender URL publiziert sind: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

Kompatible Teile

TE Teilennr.: 1625873-5
0805 LAB-KIT

TE Teilennr.: 1-1625873-6
3521 10R-1M0 LAB KIT

TE Teilennr.: 1-1625873-1
LR1 LAB-KIT

TE Teilennr.: 1625873-6
1206 LAB-KIT

RES KIT CFR25RS

Carbon Film, General Purpose Resistor, .33 W, Axial-Leaded, Copper Termination, 6.8 x 2.5 mm, Folder, 2 Terminations, NEOHM CFR



TE Teilnr.: 1625873-9
CFR50 LAB-KIT



TE Teilnr.: 1625873-4
0805 RESISTOR KITS



TE Teilnr.: 1-1625873-2
LR2 LAB-KIT



TE Teilnr.: 1625873-1
0402 5% LAB-KIT



TE Teilnr.: 1625873-3
0603 LAB-KIT



TE Teilnr.: 1625873-7
CFR16 LAB-KIT



TE Teilnr.: 1-1625873-4
0402 1% LAB-KIT

Auch serienmäßig | **Neohm CFR**




Durchgangsloch-Widerstände(378)


Kunden kauften auch diese Produkte




TE Teilnr.:1SNL317531R0000
DBL175-C-3



TE Teilnr.:5960022007
TFER-1/8-X-STK



TE Teilnr.:6256553001
FLT0111-0.35-2




TE Teilnr.:282856-4
TERMI-BLOK PCB MOUNT 4P



TE Teilnr.:1624176-1
27E DUAL 10KA 6.35X50FL



TE Teilnr.:1624177-1
27E DUAL 100KA 6.35X50FL



TE Teilnr.:1-1625873-3
ROX1S LAB-KIT




TE Teilnr.:1-1630027-6
HSC300 4K7 5%

RES KIT CFR25RS

Carbon Film, General Purpose Resistor, .33 W, Axial-Leaded, Copper Termination, 6.8 x 2.5 mm, Folder, 2 Terminations, NEOHM CFR



TE Teilnr.:1-1825139-4
[A205P3ZQ04](#)



TE Teilnr.:1311950-2
[SCD,4710 5009 00,OSSP/BMMA](#)

Dokumente

Produktzeichnungen

[CFR25 LAB-KIT](#)

Englisch

[CFR25 LAB-KIT](#)

Englisch

CAD-Dateien

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_1625873-8_BB.3d_stp.zip](#)

Englisch

[3D PDF](#)

3D

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_1625873-8_BB.3d_igs.zip](#)

Englisch

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_1625873-8_BB.2d_dxf.zip](#)

Englisch

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den [allgemeinen Verkaufsbedingungen](#) zu.

Datenblätter/Katalogseiten

[1309350_PASSIVE_COMPONENT](#)

Englisch

[Ceramic Film Fixed Resistors - Type CFR Series - Tyco Electronics Passives](#)

Englisch