


Fächerschleifer (A), Korn 240, Kopf-Ø×Kopfbreite: 60X30mm



Bestellnummer: 554500 60X30

Ausführung:

Fächerförmige Lamellenanordnung um die Achse des Werkzeuges.
Schleiflamellen mit **Normalkorund (A)** bestreut.

Verwendung:

Vorwiegend für Feinschleif- und Polierarbeiten an größeren Radien im Werkzeug- und Formenbau, im Behälter- und Apparatebau. Die Schleiflamellen passen sich den Konturen des Werkstückes an.

empfohlene Drehzahl	8000 min ⁻¹
Körnung	240
Kopfbreite	30 mm
maximale Drehzahl	12700 min ⁻¹
Schaft-Ø	6 mm
Kopf-Ø	60 mm
Schleifmittel	Korund-Schleifkorn (A)
Schleifmittelkurzzeichen	A
Produktnameattribut	Korn 240
Produktart	Fächerschleifer