



zinc plated
verzinkt
zingué blanc

~ DIN 7981 CT



Pan head, T-Multidrive self tapping screws
type C (AB), case hardened steel

Linsen-Blechschauben
T-Multidrive, Stahl einsatzgehärtet

Vis à tôle à tête cylindrique
empreinte T-Multidrive, acier cémenté

d	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
dk	5,6	6,9	7,5	8,2	9,5	10,8	12,5
k	2,2	2,6	2,8	3,05	3,55	3,95	4,55
t - min.	0,80	1,1	1,30	1,40	1,60	1,80	2,30
t - max.	1,20	1,4	1,60	1,60	2,00	2,30	2,70
T Nr.	10	15	20	20	25	25	30

6,5	2.000 / 0,042						
9,5	2.000 / 0,053	1.000 / 0,084	1.000 / 0,107	1.000 / 0,126	500 / 0,185		
13	2.000 / 0,066	1.000 / 0,102	1.000 / 0,129	1.000 / 0,150	500 / 0,218		
16	2.000 / 0,077	1.000 / 0,117	1.000 / 0,148	1.000 / 0,171	500 / 0,246		
19	2.000 / 0,087	1.000 / 0,132	1.000 / 0,167	500 / 0,192	500 / 0,274	500 / 0,400	250 / 0,540
22	2.000 / 0,098	1.000 / 0,147	500 / 0,186	500 / 0,213	500 / 0,302		
25	1.000 / 0,109	500 / 0,162	500 / 0,205	500 / 0,234	500 / 0,330	250 / 0,476	250 / 0,648
32		500 / 0,197	500 / 0,249	500 / 0,283	250 / 0,396	250 / 0,567	250 / 0,774
38		500 / 0,227	500 / 0,287	500 / 0,325	250 / 0,452	250 / 0,645	250 / 0,882
45		500 / 0,262	500 / 0,331	500 / 0,374	250 / 0,517	250 / 0,723	250 / 1,008
50		500 / 0,287	500 / 0,363	500 / 0,409	250 / 0,563	250 / 0,801	250 / 1,098
60				500 / 0,485	250 / 0,656	250 / 0,931	250 / 1,236
70				500 / 0,563	250 / 0,749	250 / 1,061	250 / 1,416
80					250 / 0,842	250 / 1,191	250 / 1,596
90					250 / 0,935	250 / 1,321	250 / 1,776
100					250 / 1,028	250 / 1,451	250 / 1,956

t = recess depth - Antriebstiefe - profondeur de l'empreinte

see section TI 3.2 - siehe Kapitel TI 3.2 - voir section TI 3.2

box quantity / kg per 100