

Schreibmaschine TWEN 180 DS Plus



Portable Schreibmaschine mit Display und Speicher

Merkmale:

- portable Schreibmaschine
- Auto-Unterstreichen auch wortweise, automatischer Wagenrücklauf
- Fettdruck, Hoch-/ Tief stellen, Zentrieren, links-/ rechtsbündig
- Einzüge und Abstände: Einzug, Tabulator, Dezimaltabulator
- Korrektur zeichen- und / wortweise, Relocate, Caps-Lock
- Rückschritt: einfach und Express-Rückschritt
- Tastaturbelegung: QWERTZ, 17 Funktionstasten, Tastaturpuffer: 30 Zeichen
- Textspeicher: 1 Zeile (90 Zeichen), Tabulatorspeicher: 16 Tabulatoren
- LCD-Display, 20 Zeichen
- Papierlösehebel
- Speicherkapazität: 16 K / 50 Dateien, Korrekturspeicher: 1 Zeile, Speicherschutz
- Typenrad: 100 Zeichen (Twen Plus)
- max. Papierbreite: 330 mm, max. Schreibbreite: 229 mm (A4 Hochformat)
- Druckgeschwindigkeit: 12 Zeichen / Sekunde
- Schreibteilung: 10 (Pica)/ 12 (Elite)/ 15 (Micron), je nach Typenrad
- Zeilenabstände: 1-fach, 1,5-fach, 2-fach
- Anpressdruck: 3 Stufen, einstellbar, Durchschläge: Original + 2 Kopien
- Farbband: Twen Plus - Farbband (300 Meter XXL), Korrekturband: Twen Gr. 143



EAN: 4025999800482		bandermann Art.-Nr.: 582		Hersteller-Art.-Nr.: -		
Verpackungsabmessung 1 Gerät (BxTxH):	Bruttogewicht:	VE:	VE Bruttogewicht:	VE Größe (BxTxH):	Zolltarif-Nr.:	Ursprungsland:
412x375x117	5,1 kg	1	-	412x375x117	84690091	Indonesien